

---

## 2825

ORIGINAL | Lampen mit Glasquetschsockeln



---

### Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

---

### Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	5,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13,5 V

### Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

### Abmessungen & Gewicht



Länge	26,8 mm
Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,30 g

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 h
Lebensdauer Tc	1000 h

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

### Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

### Klassifikationen

## Produktdatenblatt

<b>Bestellnummer</b>	2825 5W12VW2,1X
----------------------	-----------------

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4050300838632	OSRA2825	8328258	4739284	-
4050300925684	OSRA2825BLI2	-	4730323	-

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300838632	2825	Unverpackt 1	30 mm x 11 mm x 14 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.30 g
4050300524801	2825	Faltschachtel 10	40 mm x 42 mm x 106 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	20.80 g
4008321094469	2825	Versandschachtel 50	148 mm x 71 mm x 98 mm	1.03 dm <sup>3</sup>	146.36 g
4050300925684	2825	Blister 2	75 mm x 9 mm x 46 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	7.60 g
4008321140340	2825	Versandschachtel 20	123 mm x 105 mm x 92 mm	1.19 dm <sup>3</sup>	116.80 g
4052899340367	2825	Unverpackt 1	- x - x -		
4052899340374	2825	Faltschachtel 10	- x - x -		
4052899340381	2825	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	150.00 g
4052899340398	2825	Unverpackt 1	- x - x -		
4052899340404	2825	Faltschachtel 450	- x - x -		
4052899340411	2825	Versandschachtel 3600	310 mm x 285 mm x 160 mm	14.14 dm <sup>3</sup>	5243.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.