



EINLEITUNG

Bitte lesen Sie sich die folgenden Bedienungshinweise aufmerksam durch, bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen.


1. Da die Kamera über eine Blende verfügt, sollten Sie die tatsächliche Distanz zum Hindernis optisch immer noch einmal selbst überprüfen.
2. Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass die Kamera noch fest sitzt.
3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser von außen in die Kamera eindringen kann.
4. Achten Sie darauf, dass die Kamera während der Autowäsche keinem hohen Wasserdruck ausgesetzt wird.
5. Unter Umständen kann es durch Radiowellen zu einer Störung des Kamerabildes kommen.
6. Reinigen Sie die Kameralinse regelmäßig mit einem weichen Tuch.

INHALT


<p>Prismakamera</p> 	<p>Zubehör</p> <p>Doppelseitiges Klebeband</p>  <p>Halterung</p>  <p>Schrauben</p>
<p>Verbindungskabel</p>  <p>1m Verlängerungskabel</p>  <p>1m Verlängerungskabel</p>	<p>Bedienungsanleitung</p> 

Prismakamera CM-45P

Bedienungsanleitung



INSTALLATION



1. Montieren Sie die Kamera auf der Halterung, je nachdem ob Sie diese zur Vorderansicht oder zur rückwärtigen Ansicht nutzen möchten und fixieren Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben an Ihrem Fahrzeug.
2. Testen Sie die Kabelverbindung zwischen der Kamera und dem angeschlossenen Monitor.
3. Wird die Kamera zum Rückwärtsfahren verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Monitors mit Bildspiegelung; z.B. CAMOS CM-562 oder CM-708.

SPEZIFIKATIONEN

NO	Beschreibung	Spezifikation
1	Videonorm	PAL
2	Blendenaufnehmer	1/4" IT CCD 512(H) x 492(V)
3	Format	4:3
4	Horizontale Auflösung	450 TVL
5	Signal-Rausch-Verhältnis	46dB(min.) / AGC off
6	Blende	F=2.8, f=3.44mm
7	Betrachtungswinkel	68(H) x 47.2(V) Grad ±3% (L/R +30°, -5°)
8	Stromzufuhr	DC 6.0V ~ 15V (einfache Stromzufuhr)
9	Abmessungen (mm)	32.2(B) x 27(H) x 42.9(T)
10	Betriebstemperatur	-25°C ~ 75°C
11	Lagertemperatur	-40°C ~ 85°C
12	Feuchtigkeit	weniger als 90%

※ Änderungen der Spezifikationen und des Designs sind ohne Ankündigung möglich.

iMC Gmbh
 Carl-Zeiss-Str. 7,
 D-22946 Trittau
 Tel. +49 (0) 4154-80 83 0
 www.imc-multimedia.com



Printed in Korea