

PetaLux Typ 4910...

Extrem helle Hand- und Helmluchte mit 3 Watt Power LED

Beschreibung

Diese High-Power LED-Leuchte der AccuLux-Reihe Modell PetaLux besteht aus einem sehr stoßfesten und wasserdichten Kunststoffgehäuse (IP 67). Die innovative LED-Taschenlampe mit nur 17 cm Länge und einem Gewicht von nur 167 g liegt an der Spitze vergleichbarer Taschenlampen. Durch die superstarke 3 Watt-Cree-LED mit ca. 7 000 Kelvin Farbtemperatur spielt die PetaLux mit ihrem hellweißen Licht ihre Stärken bei 150 m Leuchtweite aus. Konstante Helligkeit über eine Leuchtdauer von 11 Stunden bietet diese High-Power LED-Leuchte durch die Bestückung mit 4 Mignon-Batterien (AA). Der Nutzer kann sich darauf freuen, dass bei einer hohen Lebensdauer des starken aber sparsamen LED-Leuchtmittels kein Glühlampenwechsel mehr erforderlich wird. Die PetaLux eignet sich besonders im professionellen Einsatz sowie auch für den Hobby- und Freizeitbereich.



Bild 1: PetaLux, Typ 4910...

Besondere Merkmale

- am Schutzhelm montierbar (Helmkletthalter als Zubehör)
- Bipolares Power Management*
- tauchfähig bis 1 m
- High-Power Cree LED mit hellweißem Licht
- Super Leuchtkraft: 200 Lumen!
- Leichtgewicht, nur 167 g
- lange Leuchtdauer: 11 h
- Leuchtweite bis 150 m
- kein Glühlampenwechsel


Lieferumfang Komplettsset

- 1 Leuchte PetaLux
- 2 Batterien 4x, Typ LR 6, AA



Bild 2: Lieferumfang PetaLux, Typ 4910...

Abmessungen



Schematische Darstellung

Bild 3: Abmessungen PetaLux, Typ 4910...

Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4910...
Gehäusematerial	Kunststoff (schlagfest)
Leuchtmittel	3W Cree LED
Leuchtdauer	ca. 11 h
Leuchtweite	ca. 150 m
Lichtstrom	200 Lumen
Batterien	4 x LR6, AA
Schutzart	IP 67
Gewicht	ca. 167 g
Maße in mm	172x41

Anwendungsgebiete

- Handwerk
- Sicherheitsdienste
- Hobbybereich
- Industrie
- Outdoor (z.B. Camping)
- Sport und Freizeit

Bipolares Power Management*:




Bild 4: Explosionszeichnung PetaLux Typ 4910... mit Batterien

Bestellschlüssel

Modell PetaLux

Typ 4910

Farbe

schwarz (sw) 8

Verpackung

Blisterverpackung (BV) 2

Beispiel Bestellbezeichnung 491082

PetaLux, Typ 4910, schwarz (sw): 8,
mit Blisterverpackung (BV): 2

Ersatzteile/Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung
492840	Helmkletthalter

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage

Beispiel Ersatzteile



Bild 5: Helmkletthalter