

Multi LED Typ 4132...

Ladbare Profi-Taschenlampe mit 4 LED und 4 Linsen zur Lichtbündelung

Beschreibung

Diese kompakte und stoßfeste Akku-Taschenlampe der AccuLux-Reihe Modell Multi LED bietet bis zu 12 Stunden LED-Licht der Spitzenklasse. Vier linsenfokussierte weiße LED erzeugen, als Resultat modernster institutsberechneter Linsenoptik, einen sehr hellen, gleichmäßigen Lichtkegel. Die Lebensdauer der LED-Leuchtmittel ist nahezu unbegrenzt, daher kein Lampenwechsel mehr nötig. Das robuste und fallfeste Kunststoffgehäuse ist konzipiert für den härtesten Einsatz. Die Multi LED ist bis zu 1000-mal am Netz wiederladbar und gewährleistet mit dem integrierten Netzladestecker Flexibilität und Mobilität. Der umweltfreundliche NiMH Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. TÜV-geprüfte Qualität „Made in Germany“!



Abbildung grün



Abbildung schwarz

Bild 1: Multi LED, Typ 4132...

Besondere Merkmale

- superhelles, weißes Licht
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- leicht und kompakt
- bis 1000 mal wiederladbarer NiMH Akku ohne Memory-Effekt
- hohe Lebensdauer der 4 LED-Leuchtmittel
- lange Leuchtdauer (12 Stunden)

Lieferumfang

- 1 Leuchte Multi LED
- 2 Kappe
- 3 Netzstecker (integriert)



Bild 2: Multi LED, Typ 4132...

Abmessungen




Bild 3: Abmessungen Multi LED, Typ 4132...

Schematische Darstellung

Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4132...
Gehäusematerial	Kunststoff (schlagfest)
Leuchtmittel	4x Nichia LED 5mm
Leuchtdauer	ca. 12 h
Lichtstärke	4x30000 mcd
Leuchtweite	ca. 50 m
Akku	NiMH 4,8V/550 mAh
Ladezeit (bei leerem Akku)	ca. 14 h
Ladespannung	120V/230V AC 50/60Hz
Gewicht	152 g
Maße in mm	135x48x48
Prüfzeichen	TÜV

Anwendungsgebiete



- Industrie
- Handwerk
- Outdoor (z.B. Camping usw.)
- Sport und Freizeit
- Werkstätten
- Auto
- Haushalt

Bestellschlüssel

Modell Multi LED

Typ 4132

Farbe

grün (gr)		6
schwarz (sw)		8

Verpackung

Blisterverpackung (BV)	2
Geschenkverpackung (GV)*	3

Beispiel Bestellbezeichnung 413282

Modell Multi LED, Typ 4132, schwarz (sw): 8,
mit Blisterverpackung (BV): 2

Geschenkverpackung (GV)* = neutral weiß