

... der Langstrecken-Experte

stabo freecomm 650 Set

PMR 446 radio

... the long range PMR

Maße/Dimensions: 56 x 165 x 30 mm incl. Ant.
Gewicht/Weight: 140 g mit Akkus/incl. batteries
Batteriebedarf/Batteries:
je 4 x 1,5 V Alkaline-AAA-Batterien
4 x AAA alkaline batteries (1.5 V) each

Lieferumfang/Scope of Supply:
2 Funkgeräte/2 radio handhelds
abnehmbare Gürtelclips/removable belt clips
Tischladeschale für 2 Geräte
desk top charger for two radio sets
8 NiMH-Akkuzellen, je 1,2 V/600 mAh
8 NiMH rechargeable batteries, 1,2 V/600 mAh each
Bedienungsanleitung/user manual DE/EN

Art.-Nr. 20650

optionales Zubehör:	Art.-Nr.
KEP 425, Ohrhörer 1-fach	00325
WEP 300, Ohrhörer 2-fach	00328
MHS-650 Motorrad-Helmsprechset	50113

Optional accessories:	Art. no.
KEP 425 single earphone	00325
WEP 300 double earphones	00328
MHS-650 motorbike helmet talking set	50113

stabo freecomm 650 Funkkoffer / case

2 Handfunkgeräte m. abnehmbaren Gürtelclips,
2 Handmikrofone mit PTT-Taste, Tischladeschale für
2 Geräte, 2 Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker,
8 NiMH-Akkuzellen (1,2 V/600 mAh)
2 radio handhelds with removable belt clips, 2 handheld
microphones with PTT key, desk top charger for two
radio sets, 2 charging cables with cigarette lighter plug
8 NiMH rechargeable batteries (1.2 V/600 mAh each)

Art.-Nr. 20651



Vibrationsalarm
vibrating alert

- Long Range Technologie - bis 10 km Reichweite*
- 8 Kanäle / 500 mW
- 38 CTCSS-Töne / 83 DCS-Töne
- VOX Freisprech-Funktion (3 Stufen)
- Rufton (15 verschiedene Melodien)
- Vibrationsalarm
- Roger Beep Funktion
- Rauschsperr
- Suchlauf
- Zweikanalüberwachung
- beleuchtetes LC-Display
- Tastatursperre
- Tastenquittungston
- Anschluss für externe Mikrofon- / Lautsprecherkombination (2,5 mm Stereo-Stecker)
- Batterie-Anzeige
- Batteriesparschaltung

optionales Zubehör:

Optional Accessories:



Motorrad-Helmsprechset Motorbike helmet talking set



MHS-650

superflacher Ohrhörer für den Jet-/Klapphelm- und Integralhelm-Einbau, reduzierte Windgeräusche durch Mikrofonabdeckung, wassergeschützte PTT und Steckverbindungen mit 2,5 mm Stereoklinkenstecker.

super-flat earphones, designed for open face helmet/flip up helmet and integral helmet installation, reduced wind noise due to the microphone cover, water-protected PTT button and plug-type connections with 2.5 mm stereo jack plug.

- Long Range Technology - range up to 10 km*
- 8 channels / 500 mW
- 38 CTCSS tones / 83 DCS tones
- VOX function (3 levels)
- Call tone (15 melodies)
- Vibrating alert
- Roger Beep function
- Squelch
- Scan function
- Dual watch
- Backlit LC display
- Key lock function
- Key tone
- External mic/earphone jack (2.5 mm stereo plug)
- Battery icon
- Battery save mode

* unter optimalen Bedingungen/
under optimum conditions