

AE 38 S 2 Ohrhörer/Kehlkopf-Mikrofon-Kombination Kurzanleitung



Die Hör- u. Sprechgarnitur AE 38 S 2 passt mit seinen voneinander getrennten Anschlüssen (Mikrofon 2,5mm / Hörkapsel 3,5mm Stereo-Klinkenstecker) an fast jedes PMR-Funkgerät bzw. Funkhandy,

Das AE 38 S2 wurde speziell für den harten Außeneinsatz entwickelt und ist sehr robust. Durch die Kopplung gleich zweier Kehlkopfmikrofone wird optimale Sprachübertragung auch bei sehr starkem Umgebungs-Geräuschpegel erreicht.

Bei diesem Headset gibt es 2 Sprechstasten (PTT = Push Io Talk):

1. PTT in der Verbindungsbox
2. Fingersprechstaste mit Klettverschluss für ein Fingerband oder zum Anbringen an der Kleidung.

Die ergonomisch geformte Ohrhörer-Halterung besteht aus einem formbaren weichen Kunststoff, die Sie nach einer kurzen Eingewöhnungsphase gar nicht mehr spüren werden.

Sämtliche Kabelverbindungen sind an den Gehäuseübergängen mit einem robusten Knickschutz ausgestattet.

Durch die Stereoausführung des Klinkensteckers für die Hörkapsel kann das AE 38 S2 sogar an Geräte (z.B.: Navigationsgeräte) angeschlossen werden, die über einen Stereoausgang als 3,5mm Klinkenbuchse verfügen, ohne dass es zu ungewollten Kurzschlüssen kommt.

Anschluss und Handhabung:

- schließen Sie Ihr Headset mit dem 3,5mm Klinkenstecker (Ohrhörer) und dem 2,5mm Klinkenstecker (Mikrofon) an Ihr Funkgerät an
- Die Hörerlautstärke kann gerätebedingt unterschiedlich sein; bitte benutzen Sie zunächst die kleinste Lautstärkeeinstellung und drehen dann bei Bedarf lauter
- zum Senden eine der beiden Sprechstasten drücken. Eine Freisprechfunktion (VOX) ist für dieses Headset nicht vorgesehen
- Der Abstand Mund – Mikrophon sollte nicht größer als 15cm sein

Für einige Alan- und Albrecht Funkgeräte mit einer gemeinsamen 2.5 mm Stereobuchse ist unser Adapter 29254 erforderlich.

Entsorgungs- und Recycling-Hinweise

Für eine evtl. spätere Entsorgung defekter Teile beachten Sie bitte, dass Elektronikgeräte nicht mehr über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern nur noch über die kommunalen Sammelstellen. Durch die für Sie kostenlose Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Recycling wertvoller Rohstoffe.



Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum

Für unsere Zubehörprodukte gelten die europäischen Vorschriften Bitte wenden Sie sich bei Problemen unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren, austauschen, oder an die zuständige Serviceadresse weiterleiten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Service. Falls Sie Ihr Gerät einschicken, fügen Sie bitte eine Kopie der Kaufquittung bei und beschreiben Sie bitte den Fehler möglichst genau. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Bedienungsanleitungen der Funkgeräte und auf unserem Internetserver www.service.alan-germany.de, so Sie auch alle Servicehinweise, techn. Unterlagen und Gerätepapiere (incl. CE Erklärungen) finden.

CE-Konformität: Dieses Mikrofon-Hörersets entspricht den Europäischen Direktiven und Normen für die Verwendung an Funkanlagen. Die R&TTE Direktive, die EMV Direktive und die LVD Direktive, sowie die EMV Normen der EN 301 489



Serie werden erfüllt.

© ALAN Electronics GmbH - Daimlerstr.1 k - 63303 Dreieich - e-Mail: service@alan-electronics.de

Ersatzteile / Reparaturen: (+49) (0)6103 9481 22 - Fax (+49) (0)6103 9481 60

Techn. Beratungshotline: 0900-1234-222 (0.69 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz bzw. 1.49 Euro/ Minute aus deutschen Mobilfunknetzen)