

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Käfigmuttern – EL 2094.200

Stand : 09.09.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Käfigmuttern – EL 2094.200

erstellt am: 09.09.2016 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,0 mm. Im Bereich enger Toleranzen sollten die Käfigmuttern für Profilblechstärken von 1,2 – 1,5 mm verwendet werden. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.

## Produktmerkmale

**Ausführung:** mit Kontaktierung

**Gewinde:** Typ: M6

**Für Blechstärken:** 0,8 mm - 2 mm

**Verpackungseinheit:** 50 St.

**Gewicht/VE:** 0,2 kg

**EAN:** 4028177014152

**Zolltarifnummer:** 73181610

**ETIM 6.0:** EC002358

**ETIM 5.0:** EC002358

**eCl@ss 8.0:** 23110815

---

<b>eCl@ss 7.0:</b>	27182590
--------------------	----------

---

<b>eCl@ss 6.0:</b>	27182590
--------------------	----------

---

<b>eCl@ss 5.1:</b>	27182504
--------------------	----------

---

## **Downloads**

---

<b>CAD-Zeichnungen:</b>	Anfordern
-------------------------	-----------

---

# Rittal – Das System.

---

**Schneller – besser – überall.**

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG  
Postfach 1662 · D-35726 Herborn  
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319  
E-Mail: [info@rittal.de](mailto:info@rittal.de) · [www.rittal.de](http://www.rittal.de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

