

BALLISTOL STARTHILFE-SPRAY

Produktmerkmale

Die Ruck-Zuck-Starthilfe für Motoren zu allen Jahreszeiten

Besonderheiten

Wirkt schnell und zuverlässig bei startunwilligen, kalten und feuchten Motoren

Bewährt bei 2- und 4-Taktern

Geeignet auch für Diesel-, Biodiesel- und Gasmotoren

Power-Verlängerung (600 mm) optional zum Starthilfe-Spray erhältlich

Motorschonend durch die Kombination von zündungsfördernden Wirkstoffen

Anwendung / Praxistipps

Für den Schnellstart bei Autos, Motorrädern und Traktoren, Rasenmähern und -trucks, Motorsägen und -sensen, Schneefräsen, Trennschleifern, Notstromaggregaten



Erhältlich als
Spray 200 ml

Art. Nr.
25500

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: farblos, klar

Geruch: lösemittelartig

Flammpunkt: ca. -104 °C (Propan)

Zündtemperatur: ca. 170 °C (bzgl. Lösemittel)

Untere / obere Explosionsgrenze: ca. 1,5 / 10,9 Vol-%
(Propan)

Dampfdruck: 587 hPa (bei 20 °C, bzgl. Lösemittel)

Relative Dichte: ca. 0,71 g/cm³ (bei 20 °C, bzgl.

Flüssigphase)

Löslichkeit in Wasser: 12 g/l

Gefahrenhinweise

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung über 50 °C bersten.

Wichtige Produktvorteile

- Motorschonend ohne Aceton
- Schnelle und zuverlässige Abhilfe bei kalten Motoren
- Geeignet für 2- und 4-Takter, auch Diesel-, Biodiesel- und Gasmotoren
- Power-Verlängerung (600 mm) als ideale Ergänzung erhältlich
- Frei von tierischen Ölen
- Verharzt nicht
- Silikon-, PTFE- und säurefrei



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl
Multi-Werkstatt-Öl
Mehrzweckfett
Silikon-Öl
Kupfer-Grafit-Spray



BALLISTOL GmbH
Ballistolweg 1
84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 9699-0
Fax +49 (0) 8744 9699-99
info@ballistol.de
www.ballistol.de