

Gigaset DA810A

Komfort-Telefon mit Freisprechen und integriertem Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit
- Freisprechen / Lauthören
- Telefonbuch für 99 Einträge
- 8 Zielwahl-Tasten
- Anrufanzeige (CLIP)



Leistungsmerkmale

- Freisprechen / Lauthören
- Display: 2 Zeilen à 16 Stellen (5 x 7 DOT-Matrix), klappbar, Größe: 70 x 20 mm (B x H)
- Telefonbuch für 99 Einträge
- 8 Zielwahl-Tasten auch T-NET-Funktionen programmierbar, z. B. Anrufumleitung, Rückruf
- Anrufanzeige (CLIP)
- Liste der letzten 50 Anrufe (mit CLIP)
- Uhrzeit-Anzeige*
- Gesprächsdaueranzeige
- Wahlwiederholung (letzte 10 Rufnummern)
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl von Notrufnummern möglich
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)
- Elektronischer Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig) und 10 Melodien
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Hörgerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- Stromversorgung über Steckernetzteil; Notversorgung über Telefonleitung bei Stromausfall

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit
- Aufnahme- und Hinweis-Funktion
- Zeitgesteuerter Funktionswechsel möglich
- 1 individueller Ansage- und 1 Hinweistext (je 170 Sekunden)
- 1 Standardansage voreingestellt
- Gespräche aufzeichnen (mitschneiden)
- Memo-Funktion
- Mithören eingehender Nachrichten
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 30, 60, 120 Sekunden oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bleiben bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil○ Abmessungen: 221 x 202 x 62 mm (H x B x T) inkl. Hörer○ Gewicht: ca. 560 g○ Telefon geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA810A○ 1 Steckernetzteil○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none">○ Schwarz○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016