

## Funksprechgeräte auf einen Blick

	Tectalk Easy	Tectalk Fun	Tectalk Smart+	Tectalk Smart XL	Tec. Action Pro	Tectalk Contact2	Tectalk Pro XL	Tectalk Worker
8 Kanäle	●	●	●	●	●	●	●	●
Reichweite bis zu 10 km	●	●	●	●	●	●	●	●
Sendeleistung/mW	500/50	500/50	500	500	500	500	500/50	500
Tastatursperre	○	○	●	●	●	●	●	○
Tonruf	1	1	3	1	3	5	5	
Freisprechfunktion/Vox	○	○	●	●	●	●	●	●
Vox-Empfindlichkeitsstufen	○	○	1	1	2	3	5	1
38 CTCSS Kodierungen	○	○	●	●	●	●	50	●
104 DCS Kodierungen	○	○	○	○	○	●	●	●
Sprachverschlüsselung	○	○	○	○	●	○	○	○
Scanfunktion	●	●	●	●	●	●	●	●
Programmierbar	○	○	○	○	○	●	●	●
Zweikanalüberwachung	○	○	○	○	●	●	●	○
Stromsparmodus	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterieleeranzeige	Akustik Signal	●	●	●	●	●	●	Akustik Signal
Standlader	○	○	●	●	●	●	●	●
Steckerladeranschluss	○	●	●	●	●	●	●	○
Akku Kapazität (mAh)	○	○	650	650	780	1500	1000	1500
Headsetbuchse 2,5/3,5 mm	○	○	○	○	●	●	●	● Kenwood
Headsetbuchse 2,5 mm	○	○	●	●	○	○	○	○
Maße mm (B/H/T)	52 122 30	60 125 28	45 120 25	56 155 29	55 140 15	55 17,5 25	60 180 25	115 160 33
Gewicht inkl. Akkus/-packs	117 g	87 g	92 g	128 g	85 g	178 g	185 g	150 g
Batterien/Akkus	3 AAA	3 AAA	3 AAA	4 AAA	Li-Ion	3 AA	Li-Ion	Li-Ion

**INFO:** Neue automatische Vox-Funktion. Bei aktiver Vox-Funktion im Sprechfunkgerät schaltet das Headset automatisch auf Vox-Funktion.

### Sprechfunkgeräte (PMR 446) Zubehör

#### AE 31 S - Security Headset



Professionelles Headset, mit "Clear Tube" Ohrhörer und kleiner, separater Sendetaste, 2,5/3,5 mm Stecker.

► Best.-Nr.: 41997

#### Ohrhörer/Kehlkopfmikrofon-Kombinationen



#### AE 38 S2

Sehr robustes Headset (IP55) mit 2 Kehlkopfmikrofonen für optimale Sprachübertragung - auch bei starken Umgebungsgereuschen, 2 Sendetasten, Doppelstecker: 2,5/3,5 mm

► Best.-Nr.: 41918

#### AE 31 CL2 - Security Headset

Security Headset mit in der PTT-Taste integriertem Mikrofon, eignet sich u.a. hervorragend für das MIDLAND HP 450-2 A, wenn eine besonders laute Übertragung gewünscht wird oder andere Schallschlauch-Headsets zu leise sind.

Die neuartige Schaltung des AE 31-2CL erlaubt Freisprech- oder Sendetastenbetrieb ohne zusätzliches Umschalten am Mikrofon. Einfach am Funkgerät auf Vox (Freisprechfunktion) oder PTT (Sendetastenbetrieb) umschalten. 2,5/3,5 mm Stecker.

► Best.-Nr.: 41999



#### Fahrrad Funk Set



Mikrofon und Ohrhörer, Montage am Fahrradhelm, Sendetaste, Anschluss auch für MP3 Player etc.

► Best.-Nr.: 41861

## AE 31 - Security Headset

Professionelles Headset, mit "Clear Tube"-Ohrhörer und separater Sendetaste. 2,5/3,5 mm Stecker.

► Best.-Nr.: 41990



## AE 38

Headset mit 1 Kehlkopfmikrofon, sehr gute Sprachübertragung, Stecker: 2,5/3,5 mm und separate Sendetaste.

► Best.-Nr.: 41910

## AE 37/AE 30 - Headsets

mit Schwanenhals-Mikrofon, wahlweise Vox- oder Sendetastenbetrieb schaltbar.

► Best.-Nr.: 41915, 2,5 mm Stecker  
► Best.-Nr.: 41830, 2,5/3,5 mm Stecker



## HS 01 - Headset für Sport und Beruf

mit verstellbarem Nackenbügel für festen Sitz, auch bei starken Bewegungen. Sendetaste auch umschaltbar auf Freisprechen, IP55 wassergeschützt, 2,5/3,5 mm Stecker.

► Best.-Nr.: 41917



## Adapter



Adapter - Einzelstecker 2,5 mm auf Doppelbuchse 2,5/3,5 mm, zum Anschluss einiger Headsets (z.B. AE 31, AE 38) auf Tectalk smart+/FM+, MIDLAND 777/-K1/-G5

► Best.-Nr.: 29254



Zum Anschluss beliebiger Stereo Kopfhörer (z.B. übliche MP3 Player Kopfhörer) an Sprechfunkgeräte (PMR 446) mit 3,5 mm oder 2,5 mm Lautsprecherbuchse. Ideal z.B. für den Fahrschulbetrieb, so kann jeder Fahrschüler seinen eigenen Kopfhörer anschließen.

► 3,5 mm Stecker ► Best.-Nr.: 41961  
► 2,5 mm Stecker ► Best.-Nr.: 41962

## AE 24 - Headset



mit Sendetaste am Mikrofon, Clip zur Befestigung des Mikrofons, 2,5/3,5 mm Stecker

► Best.-Nr.: 42724

## Mikrofone

### Babysittermikrofon BM 1

zur Babyüberwachung mit Klettband, für alle Sprechfunkgeräte. Für einen größeren Abstand zwischen Baby und Sprechfunkgerät.

► Best.-Nr.: 41870



### Lautsprecher-Mikrofon SM 400

mit Clip und Spiralkabel, Duoklinkenstecker 2,5/3,5 mm

► Best.-Nr.: 41780



### Lautsprecher-Mikrofon SM 500

mit rotierendem Clip und Spiralkabel, wassergeschützt nach IP 54. Duoklinkenstecker 2,5/3,5 mm.

► Best.-Nr.: 41750

