

Multichannel All Mode SSB Radio für Europa

AM
4 Watt
New
EU-Standard

AE 5890 EU

- ▶ 80 Kanäle FM, 4 Watt
- ▶ 40 Kanäle AM, 1/4 Watt
- ▶ 40 Kanäle SSB, 4/12 Watt



▶ Art.-Nr.: 12589

Das neue CB-Mobilfunkgerät AE 5890 EU

Unser erstes Full-Multichannel SSB CB-Mobilfunkgerät ist eine komplette Neuentwicklung und nur noch optisch mit dem Vorgänger AE 5800 zu verwechseln.

AE 5890 EU ist bereits vorgerüstet für die neue europäische Norm, die mehr Leistung erlaubt:
4 Watt AM, 4 Watt FM, 12 Watt SSB!

Für Funkamateure ist die AE 5890 modifizierbar auf das 10 M Band (28.0000 - 29.7 MHz) mit reichlich Leistung:

10 W AM, 30 W FM, 30 W SSB



Ausstattung

- ▶ 80 Kanäle FM (4W) (D, CZ, SK)
- ▶ 80 Kanäle FM (4 W) UK + int.
- ▶ 40 Kanäle AM (1 W/4 W, je nach Land: in PI („o“ Raster), I, E und nach neuem EU Standard)
- ▶ 40 Kanäle SSB (USB, LSB), 4W/12 W für E, I, PL („o“ Raster) und nach neuem EU Standard
- ▶ Kanalwahl über Drehknopf und Auf-Ab Tasten am Micro
- ▶ Auf/Ab und Memory Scan
- ▶ LCD mit Frequenz / Kanalanzeigen
- ▶ RF & MIC Verstärkung über Softwareschritte
- ▶ Zweikanalüberwachung, Kanal 9/19 Direktschaltung
- ▶ Einzel-Knopfbedienung für Lautstärke, Rauschsperrung, Feinverstimmung
- ▶ Stufenlose Sendeleistungseinstellung
- ▶ 10 stufiges S – und Power Meter
- ▶ 5 programmierbare Memorykanäle
- ▶ Menüfunktionen wie Tastenton, Roger Beep, Sendezeitbegrenzung,
- ▶ 7 Farbtöne für Hintergrundbeleuchtung
- ▶ 6 pol Mikrofonbuchse, besonders kräftiger ext. Lautsprecherausgang
- ▶ Amateurfunkfunktionen wie Repeater- und Shift- Funktionen

Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 k · D-63303 Dreieich
Tel.: +49(0)6103-9 48 10 · Fax: +49(0)6103-94 81 60
www.alan-electronics.de · info@alan-electronics.de

Dovenkamp 11 · D-22952 Lütjensee
Tel.: +49 (0)4154-84 90 · Fax: +49 (0)4154-84 91 00
www.lkw-cb.de · kontakt@alan-electronics.de