

DIGITUS Professional Wandgehäuse Unique Serie - 600x450 mm (BxT)

DN-19 16-U 4016032135234



16HE Wandgehäuse, Unique Serie 820x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Die Wandgehäuse der Unique Serie sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Seitenteile sind abnehmbar und abschließbar. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Die Installation erfolgt in zwei Arbeitsschritten: Die Rückwand des Gehäuses wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Optional können die Gehäuse auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.



- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 210° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Plastikabdeckung und Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 16
- Abmessungen (HxBxT): 820,600,450 mm
- Traglast: 100 kg
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Fronttür: Glastür
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 450 mm

DIGITUS Professional Wandgehäuse Unique Serie - 600x450 mm (BxT)

DN-19 16-U 4016032135234



→ Logistik	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	32,00	51,00	66,00	87,70	295198,20
Innen-VPE	1	32,00	51,00	66,00	87,70	295198,20
Einzel-VPE	1	32,00	51,00	66,00	87,70	295198,20
Netto einzeln ohne VP	1	29,40	82,00	49,00	63,00	253134,00