


## DIGITUS Professional Premium CAT 5e F-UTP Patchkabel

DK-1521-200 4016032213031



**CAT 5e F-UTP Patchkabel, Cu, PVC**  
**AWG 26/7, Länge 20 m, Farbe Grau**

### Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® Kategorie CAT5e, Klasse D, F-UTP Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-5-1 CAT5e Standard. Die DIGITUS® Patchkabel garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT5e Verkabelung. Die DIGITUS® CAT5e Patchkabelserie umfasst verschiedene Farben und Längen, so dass alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Jeder Stecker ist mit einer Längenangabe versehen und eignet sich hervorragend für die Benutzung in Routern, Switchen, Servern und anderen aktiven oder passiven Komponenten. Die Kabel sind jeweils individuell in einem Polybeutel verpackt und werden somit perfekt vor äußeren Einflüssen geschützt.

- 1 2x RJ45-Stecker
- 1 Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung
- 1 Längenbezeichnung auf den Hauben
- 1 UL-gelistet
- 1 Leiter: Cu
- 1 Kategorie: CAT 5e
- 1 Schirmung: F-UTP, Folien geschirmt
- 1 Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 26/7, Twisted Pair
- 1 Farbe: grau
- 1 Länge: 20 m
- 1 Belegung: 1:1
- 1 Mantel: PVC
- 1 Verpackung: DIGITUS Polybag

**DIGITUS Professional Premium CAT 5e F-UTP Patchkabel**

DK-1521-200 4016032213031

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	20	11,67	36,00	36,00	25,00	32400,00
Innen-VPE	5	2,92	22,00	18,00	18,00	7128,00
Einzel-VPE	1	0,58	5,00	22,00	33,00	3630,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	17,00	16,50	5,00	1402,50

→ **Verpackungstyp:**

