

Acer Aspire X3300

Design meets Performance

Highlights:

- bis zu AMD Phenom™ II X4 Quad-Core CPU
- NVIDIA® GeForce™ oder ATI® Radeon™ Grafik
- bis zu 1TB S-ATA Festplattenvolumen
- bis zu 8GB DDR2 Arbeitsspeicher
- 3rd Generation 5.1 Dolby HomeTheater® Audio
- umfangreiche Schnittstellenausstattung
- attraktiver Formfaktor mit nur 8,5 Liter Volumen

mögliche Einsatzgebiete:

- Home Entertainment
- Home Office



Der neue Acer Aspire X3300 PC besticht mit herausragender Performance. Die neuen leistungsstarken AMD Phenom™ II Multi-Core Prozessoren in Kombination mit bewährter NVIDIA® GeForce™ oder ATI® Radeon™ Grafiktechnologie prädestinieren den PC für anspruchsvolle Multimedia Anwendungen und Spiele. Darüber hinaus besticht der Aspire X3300 mit diversen Schnittstellen wie Digital Optical Sound, HDMI™, eSATA und FireWire. So ist immer der passende Anschluss verfügbar. Small Form Factor at it's best!



Acer Aspire X3300

Design meets Performance

Technische Spezifikationen:	
Betriebssystem	Original Microsoft® Windows® 7™ Home Premium 64 Bit (OEM)
Prozessor	je nach Modell: - AMD Phenom™ II X4 Quad-Core Prozessor - AMD Athlon™ II X2 Dual-Core Prozessor
Chipsatz	NVIDIA® GeForce™ 9200
Arbeitsspeicher	bis zu 8GB Dual-Channel DDR2 SDRAM (max. 4GB, 2 DIMM Steckplätze)
Festplatte	bis zu 1TB S-ATA Festplatte
Grafikkarte	je nach Modell: - Intel Graphics Media Accelerator X4500 - gesteckte NVIDIA® GeForce® oder gesteckte ATI® Radeon™
Audio	optimiertes 3rd Generation Dolby HomeTheater® Audio mit 7.1 Kanal Unterstützung
Einschübe	1x 3,5“ intern (mind. 1 belegt), 1x 5,25“ extern (mind. 1 belegt)
Netzwerkverbindungen	LAN : 10/100/1000Mbit/s Ethernet WLAN : WLAN 802.11b/g ²
Laufwerke	je nach Modell: - 16x DVD-SuperMultiPlus Double Layer Laufwerk - Bluray Disc™ ROM / 16x DVD+-RW DL Combo Laufwerk
Cardreader	Multi-in-1 Cardreader (CF, SD, MMC, MS, MS Pro, xD, SM, etc.)
TV-Tuner	Hybrid TV-Tuner (PCI, analog & DVB-T) ²
Schnittstellen onboard	2x S-ATA
Schnittstellen Vorderseite	5x USB 2.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer, 1x IEEE 1394 FireWire (4 Pins)
Schnittstellen Rückseite	4x USB 2.0, 5x Audio, 1x RJ45, 1x Digital Optical Audio (SPDIF), 1x VGA, 1x HDMI, 1x eSATA
Tastatur & Maus	je nach Modell: - USB Multimedia Tastatur, optische USB Maus - Wireless Tastatur / Maus
Fernbedienung	Microsoft Media Center Fernbedienung inkl. IR-Empfänger (USB) ²
Steckplätze	1x PCI Express® X16 Slot, 1x PCI Express® X1 Slot
Netzteil	220W, intern
Gehäuse	Small Form Factor PC: 100 (B) x 352 (T) x 265 (H) mm
Software	Acer Empowering Technology (Acer eRecovery Management, Acer Arcade Live, Microsoft Office 2007 Trial (60 Tage), Microsoft Works Vollversion, McAfee® Internet Security Suite 2009 (60 Tage Trial), Adobe® Reader®, NTI CD&DVD-Maker™, eSobi
Garantie	24 Monate Bring-In

² ausgewählte Modelle