

Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument zum Nachlesen oder für die Weitergabe des Produkts auf.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr durch Stromschlag

Hinweise zur Netztrennung

Das Produkt hat keinen Netzschalter und darf nur an gut zugänglichen Steckdosen verwendet werden, um es im Notfall und nach Gebrauch schnell aus dieser entfernen zu können.

- >> Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- >> Im Notfall, nach Gebrauch und bei Gewitter Netzstecker direkt am Steckergehäuse ziehen!
- >> Kontakt zu Netzspannungen vermeiden!
- >> Technische Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten vergleichen. Diese müssen identisch sein oder innerhalb der vorgegebenen Parameter liegen.
- >> Produkt, Produktteile und Zubehör nicht modifizieren, Gehäuse nicht öffnen.
- >> Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von Fachpersonal durchführen lassen.
- >> Belastungen, wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung sowie Vibrationen und mechanischen Druck vermeiden.
- >> Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurzschließen.

HINWEIS

Sachschaden durch ungeeignete Vorgehensweise

Wartung, Pflege

- >> Das Produkt ist wartungsfrei.
- >> Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden.

bestimmungsgemäßer Gebrauch

- >> Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand verwenden.
- >> Nur im Trockenen verwenden.
- >> Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.
- >> Nicht für Kinder und Personen mit physisch und/oder psychisch eingeschränkten Fähigkeiten geeignet.
- >> Andere Verwendungszwecke als im Kapitel Beschreibung und Funktion geschildert, sind nicht gestattet.

Beschreibung und Funktion

Ihr Produkt dient als Schnittstellenerweiterung bzw. als Verlängerung Ihrer bestehenden PC-Audio- und USB-Schnittstellen und als optische Integration in Büroschreibtische. Es ist speziell für die Integration in Tischdurchführungen von Büroschreibtischen konzipiert.

Lieferumfang	93893	93894	93895	93896
	USB-Hub, Betriebsanleitung			
Bedienelemente				
Abbildung				
Technische Daten				
USB-Standard	USB 2.0 (max. 480Mbps)			
USB-Anschlüsse	3x USB A-Buchse		4x USB A-Buchse	
Audioanschlüsse	-	1x Mikrofoneingang, 1x Kopfhörerausgang		1x Mikrofoneingang, 1x Kopfhörerausgang
Maße	Ø 71 (60) x 31mm		Ø 95 (80) x 31.2mm	
Gewicht	117g	134g	124g	125g

Anschluss

1. Stecker Sie den USB-Hub in die passende Kabeldurchführungsöffnung Ihres Büroschreibtisches.
2. Schließen Sie die am Gerät befindlichen USB- (und Audio)kabel an eine freie Schnittstelle Ihres PCs an.

HINWEIS: USB2.0 ist abwärtskompatibel zu 1.1, allerdings müssen auch alle Peripheriegeräte USB2.0 unterstützen, um die volle Datenübertragungsraten nutzen zu können.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt ohne Treiberinstallation per Plug'n'play. Die Installation Ihrer am USB-Hub angeschlossenen Geräte lesen Sie bitte in deren Betriebsanleitung nach.

Entsorgungshinweise



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer

Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.