

COMfortel® Xtension300

Beistellmodul für die Telefone COMfortel 2600, 2600 IP, 3200, 3500 und 3600 IP mit 30 weiteren, frei programmierbaren Funktionstasten.

- Stabile mechanische Kopplung mit Spezialverbinder
- Auf max. 3 Beistellmodule ausbaubar
- 30 Tasten mit je 2 Ebenen und mehrfarbigen LEDs für 60 (Anlagen)-Funktionen und Zielwahlen programmierbar
- Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelclick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar
- Komfortable Konfiguration und Erstellung der Tastenbeschriftungen über den Webserver des Telefons



Die 15 frei programmierbaren Tasten am Basisgerät sind Ihnen nicht genug? Sie benötigen weitere Funktionstasten, um SIP- oder Anlagenfunktionen mit einem einfachen Tastendruck direkt nutzen zu können? Dann erweitern Sie Ihr COMfortel-Telefon einfach mit bis zu 3 Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300. Im Maximalausbau stehen Ihnen bis zu 210 Funktionstasten zur Verfügung, mit denen Sie Zielwahlen oder Funktionen sehr einfach und übersichtlich ausführen können.

Features

- 30 Tasten und LEDs für 60 Funktionen und Zielwahlen programmierbar¹, z. B.:
 - Wartefeld für alle Amtgespräche möglich
 - Linientasten mit Zustandsanzeige der Ämter (S0-Ports)
 - Gezielte Rufnummernübermittlung
 - Hotelfunktion (check-in/check-out)
 - Gruppen- und Teamfunktion, Login-Taste
 - Makrofunktion, komplexe Funktionsabläufe auf Tastendruck
 - Beleglampenfeld zur Zustandsanzeige der Teilnehmer
 - Tür- und Schaltfunktionen
 - Konfigurationsumschaltung
 - Chef-/Sekretariatsfunktion
 - Anrufweiterrichtungen
 - Telefonschloss
 - Headset-Funktionen
 - Zustandsanzeige zur Kontrolle der aktivierten Anlagenfunktion
- Alle Tasten wahlweise mit zwei Funktionsebenen
- Zweite Funktionsebene wahlweise über Doppelklick oder gemeinsame Shift-Taste erreichbar
- Alle LEDs mehrfarbig
- Automatische Erstellung und Ausdruck der Tastenbeschriftung direkt über die Konfigurationssoftware
- Komfortable Programmierung über die Konfigurationssoftware des angeschlossenen Telefons

Unterstützte Auerswald-Telefone

- COMfortel 2600
- COMfortel 2600 IP
- COMfortel 3200
- COMfortel 3500
- COMfortel 3600 IP

¹ Die Funktionen sind abhängig von der Konfiguration des Systemtelefons und der Programmierung der Telefonanlage.

Technische Daten

- **Betriebsspannung:** über die Modulschnittstelle des angeschlossenen COMfortel-Telefons oder ein separates Netzteil (COMfortel XT-PS)
- **Systemanschluss:** Xtension300-Anschluss am COMfortel 2600/2600 IP/3200/3500/3600 IP
- **LEDs:** 30 (mehrfarbig)
- **Bedienelemente:** 30 programmierbare Funktionstasten (2 Ebenen)
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farben:** schwarz, weiß
- **Abmessungen** (B x H x T): 120 mm x 68/90/110 mm x 210 mm
- **Gewicht:** ca. 310 g
- **Sicherheit:** CE

COMfortel XT-PS

- **Betriebsspannung:** 230 V ± 10 %, 50 Hz
- **Ausgangsspannung:** 24 V DC nom.
- **Leistungsaufnahme:** max. 11 W
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Abmessungen** (B x H x T): 55 mm x 76 mm x 42 mm
- **Gewicht:** ca. 340 g
- **Sicherheit:** CE
- **Lieferumfang:** Steckernetzteil COMfortel XT-PS inkl. Anschlusskabel (ca. 3 m lang)

Lieferumfang

- Grundgerät COMfortel Xtension300
- Anschlusskabel RJ-11/RJ-10 (ca. 16 cm lang)
- Verbinder inkl. 2 Befestigungsschrauben

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMfortel Xtension300 schwarz
- **Artikelnummer:** 90582
- **EAN-Code:** 4019377905821

- **Bezeichnung:** COMfortel Xtension300 weiß
- **Artikelnummer:** 90583
- **EAN-Code:** 4019377905838

- **Bezeichnung:** COMfortel XT-PS
- **Artikelnummer:** 90573
- **EAN-Code:** 4019377905739

Copyright © 2016 Auerswald GmbH & Co. KG
 Version 4.0 - Technische Änderungen vorbehalten