

SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR Knickschutzhüllen für erhöhten Knickschutz



Nutzen

Ersatz Knickschutztüllen

Anwendungsgebiete

Knickschutztüllen für erhöhten Knickschutz in SKINDICHT® Kabelverschraubungen.

Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000451 ETIM 5.0 Class-Description: Kabeleinsteckstutzen
Lieferfarbe:	Schwarz
Material:	CR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

**SKINDICHT® SNR**

Artikelnummer	PG-Größe Außen/Innen	Max. KabelØ mm	min. KabelØ mm	Passende SKINDICHT® Verschraubung	Passende SKINDICHT® Verschraubung
SKINDICHT® SNR					
52001970	SNR 7/ 5	5	3,5	SH 7	SR 7005
52001980	SNR 9/ 7	7	5,5	SH 9	SR 9007
52001990	SNR 11/ 7	7	5,5	SH 11	SR 1107
52002000	SNR 11/ 9	9	7,5	SH 11	SR 1109
52002010	SNR 13/ 9	9	7,5	SH 13,5	SR 1309
52002020	SNR 13/ 11	11	9	SH 13,5	SR 1311
52002030	SNR 13/ 13	13	11	SH 13,5	SR 1313
52002040	SNR 16/ 13	13	11,5	SH 16	SR 1613
52002050	SNR 16/ 15	15	13	SH 16	SR 1615
52002060	SNR 21/ 15	15	13,5	SH 21	SR 2115
52002070	SNR 21/ 17	17	15	SH 21	SR 2117
52002080	SNR 21/ 19	19	17	SH 21	SR 2119
52002090	SNR 21/ 20	20	18	SH 21	SR 2120
52002100	SNR 29/ 20	20	18	SH 29	SR 2920
52002110	SNR 29/ 23	23	21	SH 29	SR 2923
52002120	SNR 29/ 25	25	23	SH 29	SR 2925
52002130	SNR 36/ 26	26	23	SH 36	SR 3626
52002140	SNR 36/ 30	30	27	SH 36	SR 3630
52002150	SNR 36/ 33	33	30	SH 36	SR 3633
52002160	SNR 36/ 35	35	32	SH 36	SR 3635
52002170	SNR 42/ 35	35	32	SH 42	SR 4235
52002180	SNR 42/ 38	38	35	SH 42	SR 4238
52002190	SNR 42/ 40	40	36	SH 42	SR 4240
52002200	SNR 48/ 40	40	36	SH 48	SR 4840
52002210	SNR 48/ 44	44	40	SH 48	SR 4244

Letzte Änderung (08.03.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

ProduktManagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03_16