


|                   |                                     |  |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                   |  |
|                   | <b>Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF</b> | 61796660<br>13.11.2013   |

Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF, auch für feindrähtige Leiter, Klasse 2 und 5, verzinnertes Elektrolytkupfer, mit Inspektionsloch, für Schienenindustrie



### Anwendungsgebiete

KR: Für fein- und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 0,75-10 mm<sup>2</sup>

KRT: Für mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit einem Querschnittsbereich von 10-400 mm<sup>2</sup>.

KRF: Für feindrähtige und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2 und 5) mit einem Querschnittsbereich von 16-400 mm<sup>2</sup>

Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer  
Max. 48 kW

### Nutzen

Mit Inspektionsloch (ab 10 mm<sup>2</sup>, bei KR ab 4 mm<sup>2</sup>)

Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer

### Norm-Referenzen / Zulassungen

Erfüllt Anforderungen von SEN 245010, BS 4579:1, VDE 0220:1, EN-IEC 61238:1 in Kombination mit empfohlenem Werkzeug  
UL-File Nummer: E205350 (siehe Tabelle)


### Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelbezeichnung: | KRT 10/8  |
| Schraubloch Ø mm:   | 8   |
| Approbation UL:     | ja  |
| Länge in mm:        | 34  |
| Pressbacken:        | B 7   |
| d mm:               | 4.5   |
| W mm:               | 13  |
| Material:           | Verzinnertes Elektrolytkupfer   |
| Temperaturbereich:  | Dauereinsatzbereich bis +90°C<br>Verarbeitungstemperatur 110°C, max. +140°C |

|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Produkt Management | Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | 1 / 2 |
|--------------------|--|-------|

|                   |                                     |  |
|-------------------|-------------------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <h1>DATENBLATT</h1>                 |  |
|                   | <b>Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF</b> | <b>61796660</b><br><b>13.11.2013</b>   |



|                    |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Produkt Management | Dokument: Rohrkabelschuhe KR/ KRT/ KRF | 2 / 2 |
|--------------------|--|-------|