

|                   |                          |                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>        |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MSR-M-XL</b> | <b>53112155</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |


Nutzen siehe SKINTOP® MS-M-XL




Korrosionsbeständig



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Säurebeständig



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Anwendungsgebiete

Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MSR-M-XL | 1 / 3 |
|--------------------|-----------------------------|-------|


|                   |                          |                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>        |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MSR-M-XL</b> | <b>53112155</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

### Technische Daten

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | 40 x 1,5                                                                        |
| Klemmbereich ØF mm:         | 15-23                                                                           |
| SW mm:                      | 45                                                                              |
| Gesamtlänge C mm:           | 53,5                                                                            |
| Gewindelänge D mm:          | 15                                                                              |
| Achtung:                    | Einbaumaße und<br>Anzugsdrehmomente<br>siehe T21                                |
| Bemerkung:                  | In Edelstahl V2A erhältlich                                                     |
| Material:                   | Körper: Messing vernickelt<br>Einsatz: Polyamid<br>Dichtring: CR<br>O-Ring: NBR |
| Schutzart:                  | IP 69 K<br>IP 68 - 10 bar                                                       |
| Temperaturbereich:          | dynamisch: -30°C bis +100°C<br>statisch: -40°C bis +100°C                       |

|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MSR-M-XL | 2 / 3 |
|--------------------|-----------------------------|-------|

|                   |                   |                                                                                                      |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT        |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINTOP® MSR-M-XL | 53112155<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                             |       |
|--------------------|-----------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MSR-M-XL | 3 / 3 |
|--------------------|-----------------------------|-------|