

|                   |                    |                                                                                                      |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>  |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® ST</b> | <b>53015280</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Zubehörvielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)  
 Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit  
 Dauerhafter Vibrationsschutz  
 Optimale Zugentlastung  
 Große, variable Klemmbereiche



Gute chemische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Anwendungsgebiete

Überall wo Kabel und Leitungen sicher in ein Gehäuse eingeführt werden müssen.  
 Maschinen- und Apparatebau  
 Photovoltaik  
 Automatisierungstechnik

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG  
 Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                       |       |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® ST | 1 / 3 |
|--------------------|-----------------------|-------|


|                   |                    |                                                                                                      |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>  |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® ST</b> | <b>53015280</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

#### Technische Daten

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | ST 42                                                                      |
| Klemmbereich ØF mm:         | 35 - 38                                                                    |
| SW mm:                      | 60                                                                         |
| Gesamtlänge C mm:           | 68                                                                         |
| Gewindelänge D mm:          | 13                                                                         |
| Achtung:                    | Einbaumaße und<br>Anzugsdrehmomente<br>siehe T21                           |
| Lieferfarbe:                | RAL 7001 silbergrau<br>RAL 7035 lichtgrau<br>RAL 9005 schwarz/UV-beständig |
| Material:                   | Körper: Polyamid<br>Dichtung: CR                                           |
| Prüfungen:                  | GGVS: TÜ.EGG.020-95                                                        |
| Schutzart:                  | IP 68 - 5 bar                                                              |
| Temperaturbereich:          | -20°C bis +80°C                                                            |

|                    |                       |       |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® ST | 2 / 3 |
|--------------------|-----------------------|-------|

|                   |             |                                                                                                      |
|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT  |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINTOP® ST | 53015280<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                       |       |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® ST | 3 / 3 |
|--------------------|-----------------------|-------|