

|                   |                     |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>   |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® STR</b> | <b>53018190</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |


Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit  
Dauerhafter Vibrationsschutz  
Optimale Zugentlastung  
Große, variable Klemmbereiche  
Zubehöervielfalt (z. B. Mehrfachdichteinsätze)



Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Anwendungsgebiete

Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG

Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                        |       |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® STR | 1 / 3 |
|--------------------|------------------------|-------|


|                   |                     |                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>   |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® STR</b> | <b>53018190</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

#### Technische Daten

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | STR 48                                                                     |
| Klemmbereich ØF mm:         | 26 - 35                                                                    |
| SW mm:                      | 65                                                                         |
| Gesamtlänge C mm:           | 69                                                                         |
| Gewindelänge D mm:          | 14                                                                         |
| Achtung:                    | Einbaumaße und<br>Anzugsdrehmomente<br>siehe T21                           |
| Lieferfarbe:                | RAL 7001 silbergrau<br>RAL 7035 lichtgrau<br>RAL 9005 schwarz/UV-beständig |
| Material:                   | Körper: Polyamid<br>Dichtung: CR                                           |
| Prüfungen:                  | GGVS: TÜ.EGG.020-95                                                        |
| Schutzart:                  | IP 68 - 5 bar                                                              |
| Temperaturbereich:          | -20°C bis +80°C                                                            |

|                    |                        |       |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® STR | 2 / 3 |
|--------------------|------------------------|-------|

|                   |              |                                                                                                      |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT   |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINTOP® STR | 53018190<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                        |       |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® STR | 3 / 3 |
|--------------------|------------------------|-------|