

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Leiteranschlussklemmen – SV 3555.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Leiteranschlussklemmen – SV 3555.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



## Produkt-Beschreibung

<b>Material:</b>	Messing
<b>Hinweis:</b>	Bei Einsatz von fein- oder feinstdrätigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden.
<b>Verpackungseinheit:</b>	15 St.
<b>EAN:</b>	4028177044258
<b>Zolltarifnummer:</b>	85369010

## Produkt-Merkmale

<b>Passend für Sammelschienen:</b>	Typ: Flachkupferschienen Querschnitt (Stärke): von 6 mm bis von 10 mm
<b>Klemmraum für Rundleiter-Querschnitte:</b>	von 1 mm <sup>2</sup> bis von 4 mm <sup>2</sup> feindrätig mit Aderendhülse: von 1 mm <sup>2</sup> bis von 4 mm <sup>2</sup> massiv: von 1 mm <sup>2</sup> bis von 4 mm <sup>2</sup>

## Approbationen

<b>Approbationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Erklärungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Zertifikate</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

---

<b>Dokumentationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--------------------------------------------------------

---

<b>Videos</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--------------------------------------------------------

---

<b>CAD-Zeichnungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--------------------------------------------------------

---

<b>Datenblätter</b>	 Technik im Detail (DE)
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>Kennlinien</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--------------------------------------------------------

---

<b>Treiber/Software</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--------------------------------------------------------

---

## Ausschreibungstext

### Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 6 - 10 mm

Technische Daten

Breite:8,0

Höhe min.: -

Höhe max.: -

Anschlussart

Rundleiter: 1 - 4 qmm

Klemmraum lam. Kupferschiene: -

System:

Rittal RiLine60

---