

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für TS, SE – PS 4947.000

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für TS, SE – PS 4947.000

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



## Produkt-Beschreibung

**Material:** Stahlblech

**Oberfläche:** verzinkt

**Verpackungseinheit:** 6 St.

**EAN:** 4028177114654

**Zolltarifnummer:** 73269098

## Produkt-Merkmale

**Passend für:** Gehäusotyp/Breite/Tiefe  
TS 8/1200/1200  
ES 5000


**Einbaumöglichkeiten:** Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für PS-Kompatibilität.  
Am horizontalen TS Schrankprofil  
An ES-Systemlochung  
An Bodenausbauschiene für CM

**Länge:** 1155 mm

## Approbationen

**Approbationen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Erklärungen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

<b>Zertifikate</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Downloads / CAD</b>	
<b>Dokumentationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Videos</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>CAD-Zeichnungen</b>	Anfordern
<b>Datenblätter</b>	 Technik im Detail (DE)
<b>Kennlinien</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Treiber/Software</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Bitte beachten Sie auch folgende Alternativ-Produkte:**



### Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung

Weitere Informationen zu diesem Produkt

» [www.rittal.com/de-de/Schiene\\_für\\_EMV\\_Schirmbügel\\_und\\_Zugentlastung](http://www.rittal.com/de-de/Schiene_für_EMV_Schirmbügel_und_Zugentlastung)



[Schiene für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung](http://www.rittal.com/de-de/Schiene_für_EMV_Schirmbügel_und_Zugentlastung)