

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Compact-Panel – CP 6340.300

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Compact-Panel – CP 6340.300

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Für kleine Bedieneinheiten, die in Frontplatten eingebaut werden. Die Frontplatte wird von hinten eingesetzt und von innen über Schraubspanner befestigt. Eigene Frontplatten mit Materialstärken von 2 bis 6 mm sind möglich. Rückwand links oder rechts scharniert. Dachschaale mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Stahl.
Material:	Dachschaale, Bodenschaale, Rückwand: Aluminium Seitenteile: Aluminium-Strangpressprofil Schraubenabdeckung: Kunststoff
Oberfläche:	Dachschaale, Bodenschaale, Seitenteile: pulverbeschichtet Rückwand: natur eloxiert
Farbe:	RAL 7024
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 65
Lieferumfang:	Dachschaale Bodenschaale Rückwand Seitenteile Schraubenabdeckung Inkl. Dichtung und Schraubspanner
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177382718

Produkt-Merkmale

Ausführung:	mit Tragarmanschluss CP 40, Stahl
--------------------	-----------------------------------

Abmessungen:	Breite: 315 mm Höhe: 238 mm Tiefe: 87 mm
Passend für Frontplatten:	mit Breite: 252 mm mit Höhe: 200 mm
Gewicht:	3,4 kg
Approbationen	
Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	 Konformitätserklärung (EN, DE)
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	 Anleitung (FR, EN, DE)
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Datenblätter	 Technik im Detail (DE)
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie auch folgende Alternativ-Produkte:



Optipanel



Comfort-Panel