

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TFT-Monitor – SM 6450.010

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TFT-Monitor – SM 6450.010

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	Einbauvariante für Flächen und Bediengehäuse.
Nutzen:	Hochwertige Industrierausführung Reduzierter Montageaufwand durch integrierten Frontrahmen Keine zusätzliche Belüftung erforderlich Sehr geringe Einbautiefe (45 mm)
Material:	Frontrahmen: Aluminium
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 65
Lieferumfang:	Dichtung Sechskantmuttern (zum Einbau in Flächen) VGA-Kabel rückseitig Gewindebolzen M5 (14 Stück) Touch-Varianten zusätzlich mit integriertem Anschlusskabel und Treiber CD-ROM.
Hinweis:	Weitere Ausführungen als resistiver Touchscreen mit serieller oder USB-Schnittstelle möglich.
Hinweis zur Artikelnummer:	Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177389991
Zolltarifnummer:	85286910

Produkt-Merkmale	
Ausführung:	Hinweis Mit entspiegelter Schutzglasscheibe.
Abmessungen:	Breite: 430 mm Höhe: 343 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	12 V DC
Temperaturbereich:	Lagerung: - 40 °C/+ 85 °C Betrieb (Umgebung): + 0 °C - + 50 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):	Lagerung: 95 % Betrieb (Umgebung): 90% rF für 240 h
Leistungsaufnahme:	bei DC: 30 W
Display-Eigenschaften:	Diagonale/Auflösung Display/Auflösung Controller/Anzahl Farben/Helligkeit (typ.)/Kontrastverhältnis/Ablesewinkel horizontal links/rechts/Ablesewinkel vertikal oben/unten/Lamp Life/H-Sync. (min./max.)/V-Sync. (min./max.)/On Screen Display (OSD) 381 mm (15")/1024 x 768 Pixel/VGA/16200000/400/700 : 1/65/35000/Auf der Rückseite
Schnittstellen/Anschlüsse:	Generell VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D
Approbationen	
Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Downloads / CAD	
Dokumentationen	 Anleitung (DE, EN)
Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.