

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Doppel-Lenkrollen – CP 6148.000

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Doppel-Lenkrollen – CP 6148.000

erstellt am : 03.02.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

|                            |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>       | Befestigungsgewinde M12 x 20.<br>Für: Anreihsystem TS 8, System-Einzelschrank SE 8, PC-Schranksystem, Standfuß-Bodenplatte, Standfuß 6106.200/6106.300, TopPult Unterteile, Industrial Workstation, Data Rack |
| <b>Farbe:</b>              | Schwarz mit grauer Lauffläche                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hinweis:</b>            | Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt                                                                                                                                                     |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 1 Satz                                                                                                                                                                                                        |
| <b>EAN:</b>                | 4028177206007                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zolltarifnummer:</b>    | 83024900                                                                                                                                                                                                      |

## Produkt-Merkmale

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Bodenfreiheit:</b> | 85 mm                              |
| <b>Feststeller:</b>   | 2 mit, 2 ohne                      |
| <b>Belastbarkeit:</b> | statisch (max. pro Bauteil): 75 kg |

## Approbationen

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Approbationen</b> | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| <b>Erklärungen</b>   | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zertifikate</b>      | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| <b>Downloads / CAD</b>  |                                                        |
| <b>Dokumentationen</b>  | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| <b>Videos</b>           | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| <b>CAD-Zeichnungen</b>  | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| <b>Kennlinien</b>       | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |
| <b>Treiber/Software</b> | Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung. |