

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Steckdosenleiste – DK 7000.630

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Steckdosenleiste – DK 7000.630

erstellt am : 03.02.2014 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produkt-Beschreibung

**Beschreibung:** Steckdosenleiste 8-fach für Schuko-Stecker/Ausführung D. Die Leiste kann am Schrankrahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil montiert werden. Im 482,6 mm (19")-Profil wird mehr Raum als 2 HE benötigt. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker einfach eingesetzt werden. Das Anschlusskabel ist in einem Klemmen-Schacht in der Leiste aufgelegt. Der Klemmen-Schacht ist mit einer separaten Abdeckung versehen und hat externe Klemmen für eine separate Erdung.

**Material:** Kunststoff

**Lieferumfang:** Anschlusskabel  
Steckdosenleiste  
Befestigungsschrauben  
2 Fächerscheiben  
Käfigmuttern M6, leitend  
Muttern

**Verpackungseinheit:** 1 St.

**EAN:** 4028177438569

**Zolltarifnummer:** 85369085

## Produkt-Merkmale

**Ausführung:** Ohne Schalter

**Einbaumöglichkeiten:** TE 7000, hinteres 482,6 mm (19")-Profil (> 2 HE)  
TE 7000, senkrecht im Rahmen

**Nennspannung:** 230 V AC

**Nennstrom (max.):** 16 A

**Ausstattung (elektrisch):** Anzahl Steckdosen: 8  
Buchse/Steckdose (Typ): D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)  
Länge Anschlusskabel: 2 m

**Anschlusskabel (Typ):** H05VV-F3G1,5 mit Aderendhülsen

## Approbationen

**Approbationen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Erklärungen**  Konformitätserklärung (EN, DE)

**Zertifikate** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

**Dokumentationen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Videos** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**CAD-Zeichnungen** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Kennlinien** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

**Treiber/Software** Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Ausschreibungstext

### TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko

Die Steckdosenleiste mit 8 Stromabgängen mit schwarzen Schuko, 230 V AC. Sie kann am TE-Rahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil montiert werden. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker einfach eingesetzt werden.