

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► LWL-Spleißbox mit Teleskopauszug abschließbar – DK 7170.535

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



LWL-Spleißbox mit Teleskopauszug abschließbar – DK 7170.535

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Die 482,6 mm (19")-Spleißbox dient zur Aufnahme von Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")-Aufnahme eingebaut und als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten und der Kabelabfangung wird durch Teleskopvollauszug ermöglicht. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front angebrachte Sicherheitsverriegelung schützt vor unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Die LWL-Kabel können mit Kabelbindern oder Kabelschellen befestigt werden, zwei Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsclipse für den Faservorrat ergeben eine systemgerechte Lösung für jede LWLVerkabelung.

Material: Stahlblech
RAL 7035

Lieferumfang: Spleißbox
Kabelführungsclipse
Sicherheitsverschluss
Kassettenabdeckung
Befestigungszubehör für Patch-Panel

Hinweis: Lieferung ohne Spleißkassetten.

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177166769

Zolltarifnummer: 94032080

Produkt-Merkmale

Abmessungen: Höhe: 1 HE

Einbauabmessungen: Einbautiefe: 363 mm

**Anzahl
Spleißkassetten
(max.):** 2

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")Montage 1 HE

dient zur Aufnahme von 2 Spleißkassetten und kann in jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm (19")Befestigungsebene als LWL-Endabschluss bzw. -Verteiler eingesetzt werden. Der optimale Zugang zu den Spleißkassetten wird durch Teleskopauszug ermöglicht. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten. Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung schützt vor unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil. Kabelabfangmöglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie die Kabelführungsklipse für den Faservorrat ermöglichen eine systemgerechte LWL-Verkabelung.

Ausführung:

Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.

GRUNDDATEN#G#Kurztext

Spleißbox, 482,6 mm(19")
1 HE, m.Teleskopauszug, RAL 7035
abschließbar
