

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schranksbreite 600 und 800 mm, für TS – DK 7186.735

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Geräteboden zur Rahmenbefestigung Schrankbreite 600 und 800 mm, für TS – DK 7186.735

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung: Und zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS. Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme. Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe – 100 mm.

Technische Daten: Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
Montagebohrung für Griffe vorhanden
Geräteboden, gelocht

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177221390

Zolltarifnummer: 94039010

Produkt-Merkmale

Ausführung: gelocht

Passend für: Gehäusotyp: TS 8
Breite: 800 mm

Abmessungen: Breite: 800 mm

Höhe: 29 mm
Tiefe: 700 mm

Belastbarkeit:	50 kg Flächenlast, statisch
-----------------------	-----------------------------

Approbationen

Approbationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
----------------------	--

Erklärungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Downloads / CAD

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Anfordern
------------------------	-----------

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Treiber/Software	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------------	--

Ausschreibungstext

Geräteböden für 800 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden aus 1.5 mm Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer Breite von 800 mm. Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg belastet werden. Der Geräteboden ist in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Abmessungen: BxT 671 x 700 mm
GRUNDDATEN#G#Kurztext
Geräteboden