

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar – DK 7480.300

Stand : 03.02.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Energy-Box, 482,6 mm (19") ausziehbar – DK 7480.300

erstellt am : 03.02.2014 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Beschreibung:	- Tiefenverstellbare Hutschiene zur „Snap-in“-Befestigung von Installationseinbaugeräten nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3 (z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern etc. oder ganzer Installationsgruppen) - Kabelabfangung hinten - zwei Stromverteilungsschienen mit Anschlussklemmen auf isoliertem Sockel - Kunststoffhaube inklusive Leerfeldabdeckung - Maximale Aufnahmekapazität = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). - Gehäusehöhe : 3 HE - Gehäusetiefe : 223mm - Maximales Auszugsmaß : 220mm - Anschlussklemmen: 4 Klemmen 35 mm², 18 Klemmen 16 mm² (pro Schiene)
----------------------	--

Farbe:	RAL 7035
---------------	----------

Lieferumfang:	Energy-Box mit Kunststoff-Blindabdeckungen. Anschlussklemmen Bezeichnungstreifen Zugentlastung Bürstenleiste
----------------------	--

Verpackungseinheit:	1 St.
----------------------------	-------

EAN:	4028177247529
-------------	---------------

Zolltarifnummer:	94032080
-------------------------	----------

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 482,6 mm/19" Höhe: 3 HE Tiefe: 220 mm
---------------------	---

Approbationen

Approbationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Erklärungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Zertifikate Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Downloads / CAD

Dokumentationen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Videos Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

CAD-Zeichnungen Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Kennlinien Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Treiber/Software Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

Ausschreibungstext

Energie-Box,3 HE, ausziehbar

Diese Energie-Box ist sowohl für die Aufnahme von Gleichstrom- als auch Wechselstrom-Komponenten ausgelegt. Die ausziehbare Bauteilfront bietet einen optimalen Zugang zum Verdrahtungsraum von oben und unten. Leergehäuse, unbestückt.

Technische Details: Tiefenverstellbare Hutschiene zur .Snap-in.-Befestigung von Installationseinbaugeräten nach DIN43880 in den Baugrößen 1-3 Kabelabfangung hinten 2 Stromverteilungsschienen mit Anschlussklemmen auf isolierten Sockel Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung Max. Aufnahme von 22 Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm) Tiefe = 220 mm