

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► **Sammelschienen- Abdeckprofile – SV 9350.060**

Stand : 31.01.2014

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Sammelschienen-Abdeckprofile – SV 9350.060

erstellt am : 31.01.2014 auf www.rittal.com/de-de



## Produkt-Beschreibung

<b>Beschreibung:</b>	Berührungsschutz durch Umhüllung der Sammelschienen. Individuell ablängbar. Länge: 1000 mm/Profil.
<b>Material:</b>	Wärmemodifiziertes Hart-PVC Brandverhalten gemäß UL 94-V0
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Verpackungseinheit:</b>	4 St.
<b>EAN:</b>	4028177219540
<b>Zolltarifnummer:</b>	85472000


## Produkt-Merkmale

<b>Passend für Sammelschienen:</b>	Typ/Querschnitt (Breite)/Querschnitt (Stärke) Sammelschiene E-Cu/12/10
------------------------------------	---

## Approbationen

<b>Approbationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Erklärungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Zertifikate</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Downloads / CAD

<b>Dokumentationen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Videos</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>CAD-Zeichnungen</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Datenblätter</b>	 Technik im Detail (DE)
<b>Kennlinien</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
<b>Treiber/Software</b>	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.

## Ausschreibungstext

### Sammelschienen-Abdeckprofile

Sammelschienen-Abdeckprofil für E-Cu 12/15x10mm

Technische Daten

Länge: 1000mm

Breite: 13,5 mm

Höhe: 20 mm

Technische Daten

Länge: 700mm

Breite: 210 mm

Höhe: 43 mm

System:

Rittal RiLine60