



## walimex WAL-6702 Pro-Stativ, 156cm

Artikelnummer: 12162

- sehr robustes, belastbares und multifunktionales Dreibein Fotostativ, Vollmetallausführung
- Klemmverschlüsse aus Metall
- max. Belastbarkeit: 12kg
- umkehrbare Mittelsäule mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde
- Gummikappen und Spikes, optimal geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz
- inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche



### Artikelbeschreibung

#### walimex WAL-6702 Stativ - Ultrasolide und stabil zum kleinen Preis!

Das walimex WAL-6702 Pro Fotostativ bietet sowohl Hobbyfotografen als auch erfahrenen Anwendern im Foto- und Videobereich ein schweres und standfestes Fotostativ mit vielen intelligenten Ausstattungsdetails - bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

#### Extrem robust, standfest und langlebig

Nein, leicht, elegant und kompakt wie ein Reisestativ ist dieses Fotostativ nicht - aber das möchte es auch gar nicht sein. **Vielmehr ist die gesamte Konstruktion auf Stabilität, Langlebigkeit, Solidität und eine hohe Belastbarkeit ausgerichtet.** Enorme **Stativbeindurchmesser von 30, 26 und 22mm** sowie **Klemmbefestigungen aus Metall** sprechen hier ebenfalls eine klare Sprache. Ebenso wie die massive Gestaltung der Stativschulter und Füße. Die lediglich **3 Stativbeinsegmente** sorgen für eine besonders hohe Stabilität und in Verbindung mit den **Klemmverschlüssen für einen sekundenschnellen Aufbau des Statives.**

#### Arbeitshöhe von 37 bis 156cm (ohne Stativkopf)

Das walimex WAL-6702 Pro-Stativ verfügt über eine maximale Arbeitshöhe von 156cm bei komplett ausgefahrener Mittelsäule. Inkl. eines zusätzlichen Kugelkopfes oder eines Neigers, welche eine zusätzliche Arbeitshöhe von mindestens 8 bis 9cm bewirken, ergibt sich somit eine sehr angenehme Stativhöhe. Selbst bei vollständig ausgefahrener Mittelsäule ist das walimex WAL-6702 Pro noch überaus stabil und eingefahren bietet es immer noch eine Arbeitshöhe von 129cm.

#### Variabel einsetzbar dank Makrofunktion

Das walimex WAL-6702 Pro verfügt über eine umkehrbare Mittelsäule und ist somit optimal auch für Makroaufnahmen geeignet. Die umkehrbare Mittelsäule ist an den Ende jeweils mit einem 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewindeanschluss ausgestattet, so dass sowohl Kameras direkt als auch Kugelköpfe oder Neiger aufgenommen werden können. Als angenehmer Nebeneffekt ergibt sich die Möglichkeit, das entsprechend freie Gewinde für die Anbringung von nützlichem Zubehör wie z.B. einem Verlängerungsarm oder eine Mikrofonhalterung zu nutzen.

#### Features:

- Extrem hohe Stabilität durch sehr solide Bauweise
- Max. 30mm Stativbeindurchmesser
- Max. Belastbarkeit 12kg
- Arbeitshöhe von 37 bis 156cm ohne Stativkopf
- Extralange Spikes und superbreite Gummifüße
- Klemmverschlüsse aus Aluminium

### Technische Beschreibung

### Allgemeine Angaben

Geräte/Produkttyp  
Material des Produktes

Fotostativ  
Aluminium, Metall, Moosgummi

Produktfarbe	Schwarz, Silber
Gewicht	2740g

## Technische Daten

---

Max. Arbeitshöhe	1560mm
Min. Arbeitshöhe	370mm
Minimales Packmaß	65cm
Material Stativbeine	Aluminium
Typ Beinarrretierung	Flip Lock
Anzahl Beinsegmente	3
Monopod Funktion	Nein
Max. Arbeitshöhe Stativ ohne Stativkopf	1560mm
Max. Traglast Stativ	12000g
Stativ inkl. Kopf	Nein
Gewicht Stativ ohne Kopf	2740g
Anzahl Stativbeine	3St
Makrofunktion	Ja
Durchmesser 1. Beinsegment (v.o.)	30mm
Durchmesser 2. Beinsegment	26mm
Durchmesser 3. Beinsegment	22mm
Anzahl Beinsegmente gummiert	2St.
Anzahl Einrastwinkel	3
Beinverstellung	3
Verbauter Spinnennvariante	Keine
Mittelsäule enthalten	Ja
Länge Mittelsäule	350
Mittelsäule umkehrbar	Ja
Mittelsäule mit	Nein
Horizontalfunktion	Nein
2. Mittelsäule enthalten	Nein
Anzahl Wasserwaage/Libelle am Stativ	0
Stativstern Merkmale	Libelle
Handschlaufe vorhanden	Nein
Spikes enthalten	Ja
Lasthaken vorhanden	Nein
Anschluss	1/4 Zoll, 3/8 Zoll
Kameraanschluss an Wechselplatte	1/4 Zoll, 3/8 Zoll
Stativkopf austauschbar	Ja
Transportlänge	650mm
Transportgewicht inkl. Tasche	3064g
Transportlänge Aussenmaße inkl. Tasche	670mm
Transporttasche Stativ enthalten	Ja
Besondere Merkmale	Beinverschlussklemmen aus Metall, 3/8 Zoll Adapter an unterem Anschluss der Mittelsäule

## Artikelverpackung

---

Breite der Verpackung	135mm
Gewicht inkl. Verpackung	3430g
Gurtmaß	1429mm
Höhe der Verpackung	135mm
Länge der Verpackung	889mm
Verpackung mit Euroloch	Nein
Verpackungsmaterial	Karton

## Lieferumfang

---

- 1x walimex WAL-6702 Pro-Stativ, 156cm, Transport- und Aufbewahrungstasche, Inbusschlüsselsatz