


EAN: 4013288174000

Teilenr: 05004016001

Artikel-Nr: 8100 SA 6

Abmessung: 205x110x60 mm

Gewicht: 838 g

Ursprungsland: CZ

Zolltarifnr.: 82041100

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.


Weblink
https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
 05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzaahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Weblink


https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Zyklus Speed Knarre, 1/4"

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarre_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed Knarre, 1/4"

Satz-Inhalt:

8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5 x 23 mm



05003503001	1x 5 x 23 mm
05003504001	1x 5,5 x 23 mm
05003505001	1x 6 x 23 mm
05003506001	1x 7 x 23 mm
05003507001	1x 8 x 23 mm
05003509001	1x 10 x 23 mm
05003510001	1x 11 x 23 mm
05003511001	1x 12 x 23 mm
05003512001	1x 13 x 23 mm



8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003526001 1x 1/4" x 150 mm



8794 A Zyklop-"Wobble"-Verlängerung, 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001 1x 1/4" x 37 mm



851/4 TZ Bits, PH 1 x 50 mm



05059805001	1x PH 1 x 50 mm
05059810001	1x PH 2 x 50 mm
05059815001	1x PH 3 x 50 mm



855/4 TZ Bits, PZ 1 x 50 mm



05060005001	1x PZ 1 x 50 mm
05060010001	1x PZ 2 x 50 mm



867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x TX 10 x 50 mm
05060133001	1x TX 15 x 50 mm
05060134001	1x TX 20 x 50 mm
05060135001	1x TX 25 x 50 mm
05060136001	1x TX 27 x 50 mm
05060137001	1x TX 30 x 50 mm



840/4 Z Bits, 3 x 50 mm



05059605001	1x 3 x 50 mm
05059610001	1x 4 x 50 mm
05059615001	1x 5 x 50 mm
05059620001 ¹⁾	1x 6 x 50 mm



1) Sechskantklinge

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_4_zyklop_speed_knarre_1_4_8100_sa_6.html

Wera - 8100 SA 6
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de