

# Kompatibilität von elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu handelsüblichen Heizkörperventilen



Rastermaß 5x5mm

Bilder	seitlich	seitlich	schräg von oben	Hersteller Symbol/ Logo	Anschluss/ Gewinde	Adapter
				Armal	Gewinde M24 x 1,5	derzeit nicht verfügbar
				BRV 	Gewinde M30 x 1,5	derzeit nicht verfügbar
				Caleffi 	23 mm	derzeit nicht verfügbar
				Comap 	Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen 
				Comap 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich
				Danfoss RA	20 mm bzw. 23 mm mit 4 Kerben	liegt bei 
				Danfoss RA	20 mm bzw. 23 mm mit 4 Kerben	liegt bei 
				Danfoss RAVL	25,5 mm mit 4 Kerben	Art.-Nr. 761-46 bitte separat bestellen 

# Kompatibilität von elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu handelsüblichen Heizkörperventilen



Rastermaß 5x5mm

Bilder				Hersteller Symbol/ Logo	Anschluss/ Gewinde	Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben			
				Danfoss FJVR	32 mm mit 2 Kerben	derzeit nicht verfügbar 
				Danfoss RAV	34 mm mit 4 Kerben	Art.-Nr. 761-46 bitte separat bestellen  
				Fratelli Pettinarioli 	Gewinde M28 x 1,5	derzeit nicht verfügbar 
				Gampner	27 mm mit 4 Kerben	derzeit nicht verfügbar 
				Gampner	27 mm mit 12 Kerben	derzeit nicht verfügbar 
				Giacomini 	ca. 22,6 mm	derzeit nicht verfügbar 
				Giacomini 	ca. 22,6 mm	derzeit nicht verfügbar 
				Heimeier 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 

# Kompatibilität von elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu handelsüblichen Heizkörperventilen



Rastermaß 5x5mm

Bilder				Hersteller Symbol/ Logo	Anschluss/ Gewinde	Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben			
				Herz 	Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen  
				Honeywell- Braukmann 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 
				Idmar	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 
				Ista	Gewinde M32 x 1,0	Art.-Nr. 830-17 bitte separat bestellen  
				Jaga 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 
				Junkers 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 
				Landis & Gyr 	24 mm	derzeit nicht verfügbar 
				Markardys  MMA	Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen  

# Kompatibilität von elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu handelsüblichen Heizkörperventilen



Rastermaß 5x5mm

Bilder				Hersteller Symbol/ Logo	Anschluss/ Gewinde	Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben			
				Markardys  MMA	Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen  !
				Meges	Gewinde M38 x 1,5	derzeit nicht verfügbar ✗
				MNG 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich ✓
				Ondal	Gewinde M38 x 1,5	Art.-Nr. 865-85 bitte separat bestellen  !
				Oreg	30 mm mit 12 Kerben	derzeit nicht verfügbar ✗
				Orkli 	Gewinde M28 x 1,0	derzeit nicht verfügbar ✗
				Orkli 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich ✓
				Oventrop  OV	Gewinde M30 x 1,0	Art.-Nr. 760-29 bitte separat bestellen  !

# Kompatibilität von elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu handelsüblichen Heizkörperventilen



Rastermaß 5x5mm

Bilder				Hersteller Symbol/ Logo	Anschluss/ Gewinde	Adapter	
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben				
				Oventrop  OV	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich	
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich	
				Pegler	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich	
				Polytronic  P	Gewinde M34 x 1,5	derzeit nicht verfügbar	
				Pont a Mousson  M	Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen	 
				R.B.M  RBM	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich	
				Remagg	Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen	 
				Rosswainer  R	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich	

# Kompatibilität von elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu handelsüblichen Heizkörperventilen



Rastermaß 5x5mm

Bilder				Hersteller Symbol/ Logo	Anschluss/ Gewinde	Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben			
					Gewinde M33 x 2,0	Art.-Nr. 865-84 bitte separat bestellen 
					ca. 25,8 mm Kunststoff	derzeit nicht verfügbar 
					Kunststoff- Gewinde M30 x 1,0	Art.-Nr. 498-22 bitte separat bestellen 
					Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen 
					Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 
					Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 
					Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich 
					Gewinde M28 x 1,5	Art.-Nr. 760-30 bitte separat bestellen 

# Kompatibilität von elektronischen Heizkörper-Thermostaten zu handelsüblichen Heizkörperventilen



Rastermaß 5x5mm

Bilder				Hersteller Symbol/ Logo	Anschluss/ Gewinde	Adapter
oben	seitlich	seitlich	schräg von oben			
				Temset	28 mm	derzeit nicht verfügbar
				Tiemme 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich
				Vailant	30,5 mm	Art.-Nr. 760-28 bitte separat bestellen 
				Valf Sanayit 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich
				Valvex 	Gewinde M30 x 1,5	derzeit nicht verfügbar
				Veb Mertik	Gewinde M33 x 2,0	derzeit nicht verfügbar
				Watts 	Gewinde M30 x 1,5	nicht erforderlich
				Zentra	Gewinde M40 x 1,0	derzeit nicht verfügbar