



<b>EAN:</b>	4013288173003	<b>Abmessung:</b>	190x100x35 mm
<b>Teilenr:</b>	05056490001	<b>Gewicht:</b>	523 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Tool-Check PLUS	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griff zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



**8001 A**

1 x 1/4" x 87 mm  
1 x 1/4" x 87 mm



**813**

05051274001 1 x 1/4" x 78 mm



**889/4/1 K**

05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



**870/1**

05136000001<sup>1)</sup> 1 x 1/4" x 25 mm



1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



**8790 HMA**

05003504001 1 x 5,5 x 23 mm  
05003505001 1 x 6 x 23 mm  
05003506001 1 x 7 x 23 mm  
05003507001 1 x 8 x 23 mm  
05003509001 1 x 10 x 23 mm  
05003511001 1 x 12 x 23 mm  
05003512001 1 x 13 x 23 mm



**851/1 TZ PH**

05056505001 2 x PH 1 x 25 mm  
05056510001 3 x PH 2 x 25 mm  
05056525001 1 x PH 3 x 25 mm



**855/1 TH PZ**

05056910001 1 x PZ 1 x 25 mm  
05056915001 3 x PZ 2 x 25 mm  
05056925001 1 x PZ 3 x 25 mm



**867/1 TZ TORX®**

05066305001 1 x TX 10 x 25 mm  
05066308001 1 x TX 15 x 25 mm  
05066310001 1 x TX 20 x 25 mm  
05066312001 1 x TX 25 x 25 mm  
05066315001 1 x TX 30 x 25 mm  
05066320001 1 x TX 40 x 25 mm



**867/1 Z TORX® BO**

05066500001 1 x TX 10 x 25 mm  
05066505001 1 x TX 15 x 25 mm  
05066510001 1 x TX 20 x 25 mm  
05066515001 1 x TX 25 x 25 mm  
05066525001 1 x TX 30 x 25 mm



**840/1 Z Hex-Plus**

05056315001 1 x 3 x 25 mm  
05056320001 1 x 4 x 25 mm  
05056325001 1 x 5 x 25 mm  
05056330001 1 x 6 x 25 mm  
05056335001 1 x 8 x 25 mm



**800/1 TZ**

05056225001 1 x 1 x 5,5 x 25 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Die Zyklop Mini Knarren**




1/4"-Bit-Ratsche, Kraftform Handhalter, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse




Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

**Kleiner Rückholwinkel**




Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

**Umschaltbar**



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

**Schnelles Schrauben**



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

**Zyklop Mini in Werkzeug-Sets**



Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Einfache Werkzeugauf- und entnahme. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

**Geringe Bauhöhe**



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

**Take it easy Werkzeugfinder**



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_zyklop\\_mini\\_1\\_tool-check\\_plus.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de