



EAN:	4013288173874	Abmessung:	325x150x70 mm
Teilenr:	05004076001	Gewicht:	2888 g
Artikel-Nr:	8100 SC 6	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82041100

- Der Zyklus Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Sortiment in robuster Textilbox

Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Weblink


https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklus Nüsse und Zyklus Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklus Bitnüsse).

Textile Boxen



Die textilen Boxen ermöglichen dem Anwender eine hohe Mobilität und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Die aus der Vergangenheit bekannten Blechkästen, zu deren Transport mindestens eine Hand benötigt wird, können nun durch die kompakte Box ersetzt werden. Und das deutlich reduzierte Gewicht eines Satzes macht das Tragen viel angenehmer als je zuvor. Empfindliche Oberflächen werden bei der Ablage geschont, und unglaublich robust sind die textilen Boxen auch noch. Sogar das Runterfallen übersteht die textile Box samt Werkzeug unbeschadet.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 28-teilig

Die Zyklus Speed Knarre, 1/2"



Satz-Inhalt:

8000 C Zyklus Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb, 1/2" x 277 mm



05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 10 x 37 mm



05003601001	1x 10 x 37 mm
05003602001	1x 11 x 37 mm
05003603001	1x 12 x 37 mm
05003604001	1x 13 x 37 mm
05003605001	1x 14 x 37 mm
05003606001	1x 15 x 37 mm
05003607001	1x 16 x 37 mm
05003608001	1x 17 x 37 mm
05003609001	1x 18 x 37 mm
05003610001	1x 19 x 37 mm

8794 LC Zyklus-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003638001 1x 1/2" x 250 mm

8794 C Zyklus-"Wobble"-Verlängerung, 1/2", 1/2" x 52 mm



05003639001 1x 1/2" x 52 mm

8784 C2 Zyklus-Verbindungsteil, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm



05003641001 1x 5/16" x 1/2" x 50 mm

851/2 Z Bits, PH 2 x 32 mm



05057710001	1x PH 2 x 32 mm
05057715001	1x PH 3 x 32 mm

855/2 Z Bits, PZ 2 x 32 mm



05058010001	1x PZ 2 x 32 mm
05058015001	1x PZ 3 x 32 mm

867/2 Z TORX® Bits, TX 20 x 35 mm



05066901001	1x TX 20 x 35 mm
05066900001	1x TX 25 x 35 mm
05066905001	1x TX 30 x 35 mm
05066910001	1x TX 40 x 35 mm
05066915001	1x TX 45 x 35 mm
05066920001	1x TX 50 x 35 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

840/2 Z Bits, 5 x 30 mm



05057515001	1x 5 x 30 mm
05057520001	1x 6 x 30 mm
05057525001	1x 8 x 30 mm
05057530001	1x 10 x 30 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_2_die_zyklus_speed_knarre_1_2_8100_sc_6.html

Wera - 8100 SC 6
05004076001 - 4013288173874

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de