



KLARES DESIGN, AN DEM SIE DEN SCHNITTSCHUTZ-LEVEL
SCHNELL ERKENNEN ■ ■ ■ ■ ■

Check & Go Schnittschutz-Handschuhe
Der richtige Schnittschutzlevel liegt
auf der Hand!

Mit Check & Go ist der richtige Schnitenschutzlevel sofort erkennbar... selbst aus großer Entfernung

Honeywell Safety Products bietet Ihnen jetzt ein neues Konzept an, das Ihnen das Leben leichter macht. Anhand des Check & Go-Sortiments mit Polyurethan- oder Nitrilbeschichtung können Sicherheitsfachkräfte und Teamkollegen den Schnitenschutzlevel auf einen Blick erkennen. Tatsächlich sind die Auswahl und das sofortige Erkennen der Schutzstufe aus der Ferne zwei der wichtigsten Faktoren für den Schutz gegen Schnittverletzungen. **Nicht reden, einfach schauen.**

SICHTKONTROLLE
DES
SCHUTZLEVELS



ZUM ERKENNEN GENÜGT
EIN BLICK:

1 AUF DIE FARBE:

Die Farben Rot, Orange und Grün werden international erkannt und im Alltag verstanden.

2 AUF DIE ZAHL:

Honeywell kombiniert als erster Anbieter das Schnitenschutzlevel nach EN388 mit einem leicht lesbaren Format im 3-Farben-Code.



CHECK

GERINGER
SCHNITTSCHUTZ

LEVEL

1



Check & Go Schnitzschutz-Handschuhe

LOS
HOHER
SCHNITTSCHUTZ

LEVEL
5

FERTIG

MITTLERER
SCHNITTSCHUTZ

LEVEL
3



LANGLEBIG

Auch nach häufiger Benutzung und häufigem Waschen bleiben die drei Erkennungsfarben für Sicherheitsfachkräfte und Mitarbeiter gut sichtbar.



Mit den Check & Go-Handschuhen ist Ihr Schnitenschutz in guten Händen

LEISTUNGSMERKMALE

EIN KOMPLETTES SORTIMENT

Schnitenschutz ist in allen Industriebereichen entscheidend. Deshalb gibt es das Check & Go-Sortiment mit Polyurethan und Nitril. **Worin besteht der Unterschied?**

	Mechanische Beständigkeit
Polyurethan	<ul style="list-style-type: none">• Gute Abriebfestigkeit• Sehr flexibel• Sehr guter Grip
Nitril	<ul style="list-style-type: none">• Gute Abriebfestigkeit• Gute Fett- und Ölbeständigkeit• Gute Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffderivate



SCHNITTFESTIGKEIT

- Die Dyneema®-Faser bietet Schnittfestigkeit in den hohen Levels 3 und 5.
- Level 5: Gestrickter Handschuh aus Dyneema®/Lycra®/Polyamid und geschützter Glasfaser (außen – kein Hautkontakt)

KOMFORT

- Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank 13 Gauge: Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen
- Die Dyneema®-Faser sorgt für ein Frischegefühl.

DESIGN

- Sieht gut aus: ein moderner und sportlich-dynamischer Handschuh
- Was gut aussieht, wird von Ihren Mitarbeitern gerne getragen.

PFLEGE

- Waschbar bei 40°C, ohne Gefahr der Beeinträchtigung der mechanischen und technischen Eigenschaften



Tragen Sie Check & Go-Handschuhe am Arbeitsplatz und erkennen Sie schnell und einfach, wie gut Ihre Team-Mitglieder geschützt sind!

Honeywell Safety Products beschäftigt sich ständig mit der Sicherheit seiner Kunden und stellt sicher, dass immer die Persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung steht, die den Gefahren am Arbeitsplatz entspricht.






UNSERE KUNDEN STEHEN JEDEN TAG VOR DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN HERAUSFORDERUNGEN:

- Wie erkennt man, ob der Mitarbeiter den richtigen Schnitenschutz trägt?
- Sicherheitsfachkräfte können nur schwer auf einen Blick erkennen, welche Ausrüstung der Mitarbeiter trägt.
- Für den Anwender ist es schwierig, immer zu wissen, gegen welche Gefahren welche Handschuhe den richtigen Schutz bieten.



Check & Go Schnittschutz-Handschuhe

	ARTIKELNUMMER	TRIKOT	BESCHICHTUNG	GRÖSSE	EN 388
Level 1					
	23 322 55	13 Gauge - Polyamid	Rote Polyurethan (PU)- Beschichtung an Handflächen und Fingern	7 → 11	4131
	23 322 65		Rote Nitril- Beschichtung an Handflächen und Fingern	7 → 10	4121
Level 3					
	23 322 42	13 Gauge - Polyamid - Dyneema® -Faser - Lycra®	Orange Polyurethan (PU)- Beschichtung an Handflächen und Fingern	7 → 11	4342
	23 325 52		Orange Nitril- Beschichtung an Handflächen und Fingern	7 → 10	4343
Level 5					
	23 325 45	13 Gauge - Polyamid - Dyneema® -Faser - Lycra® - Glasfaser (außen): kein Hautkontakt	Grüne Polyurethan (PU)- Beschichtung an Handflächen und Fingern	7 → 11	4543
	23 325 55		Grüne Nitril- Beschichtung an Handflächen und Fingern	7 → 10	4543

Sicherheit schaffen – Bauen Sie mithilfe umfassender Schulungen, innovativer Technologien und komfortabler Hochleistungs-Produkte, die Ihre Mitarbeiter dazu inspirieren, selbstständig sichere Entscheidungen zu treffen, eine nachhaltige Sicherheitskultur auf. Honeywell Safety Products ist der ideale Partner für Organisationen, die sich einem kulturellen Wandel verpflichtet haben, um Verletzungen zu minimieren und einen sichereren, produktiveren Arbeitsplatz zu schaffen und zu erhalten.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products

Deutschland GmbH & Co. KG

Kronsforder Allee 16, D-23560 Lübeck,

Postfach 11 11 65, D-23521 Lübeck,

Deutschland

Tel.: +49 (0)451-702740

Fax: +49 (0)451-798058

E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

