

EAN: 4003971250067
Art.-Nr.: 25006

Schellenberg Rolladenschalter mit Rastfunktion, Unterputz, weiß

Zur einfachen Steuerung von elektrischen Rolläden oder Markisen

- manuelle Steuerung für mechanische Rolladen- oder Markisenmotoren
- modernes Schellenberg Design
- Rastschalter mit 2 Tasten, Schutzklasse IP20
- einfache Unterputz-Montage, Einbautiefe 30 mm
- kompatibel mit den meisten mechanischen Rolladen- und Markisenmotoren

Der Rolladenschalter Unterputz dient der manuellen Steuerung eines mechanischen Rolladenmotor oder Markisenmotors. Durch Drücken der Tasten am Schalter wird der Rolladen oder die Markise auf- oder zugefahren. Die Taste rastet in der Position ein, sodass es nicht notwendig ist, den Schalter gedrückt zu halten. Im modernen Schellenberg Design ist der Rolladenschalter ein passendes Zubehör zu weiteren Produkten der Schellenberg Rolladensteuerung. Mit einer Einbautiefe von etwa 30 mm wird der Rolladenschalter Unterputz in einer Schalterdose eingebaut. Hierbei ist zu beachten, dass er gemäß der Schutzklasse IP20 nur für trockene Innenräume zu verwenden ist. Der passende Wechselrahmen ist im Lieferumfang enthalten. Der Rolladenschalter ist kompatibel mit den mechanischen Rolladen- und Markisenmotoren von Schellenberg als auch mit den meisten mechanischen Motoren anderer Hersteller.

Maße (B x H x T)	80 x 80 x 30 mm
Versorgungsspannung	230 V AC/50 Hz
Schaltstrom	3 AC 3 induktiv
Schaltleistung	max. 200 W M 0,60 cos phi
Klemmen	Steckklemmen, max. 1,5 mm ²
Anschlusskabel	Kabel starr, Kabel flexibel mit Aderendhülsen
Länge Abisolierung	11 mm
Umgebungstemperatur	0° bis 50° C
Schutzart	IP20, nur für trockene Innenräume
Verriegelung	Mechanisch

Technische Daten

Lieferumfang

- 1 x Rolladenschalter
- 1 x Wechselrahmen
- 1 x Montageanleitung

Suchbegriffe für die interne Shopsuche

- Schellenberg
- Rolladenschalter
- Elektrische Rolläden
- Rolladensteuerung
- Rolladenschalter Unterputz
- Rolladen Rastschalter
- Rastschalter