

CLIFF


MESSKABEL-SETS

Messkabel-Sets mit IEC-Stecker 220-240V und 3 Anschlussleitungen

Conforms to IEC 61010.

KOMPONENTEN UND KABEL SIND MIT CAT-EINSTUFUNGEN GEKENNZEICHNET

Alle 4mm Stecker ummantelt und berührungssicher.



CIH29920

IEC an 3x4mm Stecker (Blau / Grün / Braun)

Länge: 1,5m

In Plastiktasche verpackt.

CIH29922

IEC an 3x4mm Stecker (Blau / Grün / Braun)

Länge: 1,5m

3 x ungesicherte Aufsteck-Prüfspitzen

3 x Aufsteck-Krokodilklemmen

In Plastiktasche verpackt.



CIH29925

IEC an 3x4mm Stecker (Blau / Grün / Braun)

Länge: 1,5m

3 x abgesicherte Prüfspitzen

3 x Aufschraub-Krokodilklemmen

In Plastiktasche verpackt.



Messkabel-Sets mit IEC-Stecker 220-240V und 3 Anschlussleitungen für heiße Betriebsbedingungen

Entspricht IEC 61010.

KOMPONENTEN UND KABEL SIND MIT CAT-EINSTUFUNGEN GEKENNZEICHNET



CIH29921

IEC-Stecker für heiße Betriebsbedingungen an 3x4mm Stecker

(Blau / Grün / Braun)

Länge: 1,5m

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte: sales@cliffuk.co.uk

Netzleitungs-Messkabel-Sets mit Schuko-Stecker 220V und 3

Anschlussleitungen

Entspricht IEC 61010.

KOMPONENTEN UND KABEL SIND MIT CAT-EINSTUFUNGEN GEKENNZEICHNET

Alle 4mm Stecker ummantelt und berührungssicher.
Varianten für heiße Betriebsbedingungen erhältlich.

CIH29923

IEC-Stecker für heiße Betriebsbedingungen an
3x4mm Stecker
(Blau / Grün / Braun)
Länge: 1,5m
3 x ungesicherte Prüfspitzen
3 x Aufsteck-Krokodilklemmen
In Plastiktasche verpackt.



Netzleitungs-Messkabel-Sets mit Schuko-Stecker 220V und 3 Anschlussleitungen

Entspricht IEC 61010. *KOMPONENTEN UND KABEL SIND MIT CAT-EINSTUFUNGEN GEKENNZEICHNET.*

Alle 4mm Stecker ummantelt und berührungssicher.
Varianten für heiße Betriebsbedingungen erhältlich.



CIH29950

Schuko-Netzstecker an 3x4mm Stecker
(Blau / Grün / Braun)
Länge: 1,5m

CIH29953

Schuko-Netzstecker an 3x4mm Stecker
(Blau / Grün / Braun)
Länge: 1,5m
3 x ungesicherte Prüfspitzen
3 x Aufsteck-Krokodilklemmen
In Plastiktasche verpackt.



CIH29955

Schuko-Netzstecker an 3x4mm Stecker
(Blau / Grün / Braun)
Länge: 1,5m
3 x abgesicherte Prüfspitzen
3 x Aufschraub-Krokodilklemmen
In Plastiktasche verpackt.

Netzleitungs-Messkabel-Sets mit britischem 13-Ampere-Stecker 240V und 3 Anschlussleitungen

Entspricht IEC 61010.

KOMPONENTEN UND KABEL SIND MIT CAT-EINSTUFUNGEN GEKENNZEICHNET

Alle 4mm Stecker ummantelt und berührungssicher.



CIH29930

Britischer Netzstecker an 3x4mm Stecker (Blau / Grün / Braun)

Länge: 1,5m

CIH29933

Britischer Netzstecker an 3x4mm Stecker (Blau / Grün / Braun)

Länge: 1,5m

3 x ungesicherte Prüfspitzen
3 x Aufsteck-Krokodilklemmen
In Plastiktasche verpackt.



CIH29935

Britischer Netzstecker an 3x4mm Stecker (Blau / Grün / Braun)

Länge: 1,5m

3 x abgesicherte Prüfspitzen
3 x Aufschraub-Krokodilklemmen
In Plastiktasche verpackt.


CIH29940

Britischer Netzstecker an 3x4mm Stecker (Schwarz / Grün / Rot)

Schwarze Anschlussleitungen

Länge: 1,5m

In Plastiktasche verpackt.



FCR29940

Britischer Netzstecker an 3x4mm Stecker (Schwarz / Grün / Rot)

Farbige Anschlussleitungen

Länge: 1,5m

In Polybeutel verpackt.

© 2014 Iss 2 Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte: sales@cliffuk.co.uk

Cliff Electronic Components Limited,
76 Holmethorpe Avenue, Holmethorpe Ind. Estate,
Redhill, Surrey RH1 2PF, Großbritannien
Tel: +44 (0)1737 771375 Fax: +44 (0)1737 766012



Visit us online at:
www.cliffuk.co.uk