

Technisches Datenblatt

technical data sheet



Sinuslive ADM

1.1. Bezeichnung / Title

Anti-Dröhn-Matte [50x20cm] [50x50cm]

1.2. Artikelnummer / Product number

ADM 50x20cm 13204 | ADM 50x50cm 14072

1.3. GTIN

ADM 50x20 cm 4016631004573 | ADM 50x50cm 4016631008977

Zolltarifnummer

68079000000

1.4. Marke / Brand

Sinuslive

1.5. Hersteller / Manufacturer

Profihifi Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Werner-von-Siemens-Straße 15
24568 Kaltenkirchen
Germany

Zentrale [+49]4191.5025-0
Fax [+49]4191.5025-11
www.profiwifi.de
info@profiwifi.de

2. Technische Daten / Technical specifications

2.1. Maße / Size

ADM 50x20cm:

Länge: 500mm | Breite: 200mm

Dicke: 2,7mm

ADM 50x50cm:

Länge: 500mm | Breite: 500mm

Dicke: 2,7mm

2.2. Gewicht / Weight

ADM 50x20: 0,50kg

ADM 50x50: 1,25kg

2.3. Material / Material


Schwerfolie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage, mineralisch gefüllt. Als Deckschicht ist eine Polyethylen [PE]-Folie aufgebracht. Selbstklebende Ausrüstung mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

2.4. Lieferantenummer / Supplier number

222

Technisches Datenblatt

technical data sheet



3. Technische Daten/ Technical specifications

Dicke:	[mm]	ca. 2,7mm
Flächengewicht:	[kg/m ²]	ca. 5,0 ± 0,3
Dichte:	[g/cm ³]	ca. 1,85
Verlustfaktor nach DIN EN ISO 6721-3: d_{200Hz} bei 20°C auf Stahlblech 1mm		0,19
Wärmebeständigkeit während 2h bis	[°C]	100
Haftfestigkeit bei 20°C	[N/cm]	>4
Dornbiegung 10°C	[mm]	40
Brennbarkeit	[mm/min]	Klasse E
DIN EN ISO 11925/2/EN13501-1		Brennrate <100
DIN 75200		
Chemisch beständig gegen		Wasser, Alkohole, verdünnte Säuren und Laugen
Anwendung:	Luftschalldämmung und Körperschalldämmung [Entdröhnung]	
Einsatzbereiche:	Karosserien- / Fahrzeugbau, Haushaltsgeräte, Schiffsbau, Maschinenbau, Trennwände, Luftkanäle, schalldämmende Türen, Lärmkapselungen usw.	
Verarbeitung:	Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser, Sätze, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftbarkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z. B. ist eine Andruckwalze. Kaltverklebungen sollten nicht unter 20°C Materialtemperatur erfolgen.	
Lagerung:	Trocken bei einer Temperatur von 18 - 35°C Lagerzeit: 3 Monate	
Lieferform:	Die Platten sind als Standardformat lieferbar in den Maßen 500x200mm und 500x500mm, Toleranz ±1% vorbehalten. Andere Abmessungen auf Anfrage	
Kennzeichnung:	Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.	

Technisches Datenblatt

technical data sheet

3. Technische Daten/ Technical specifications

- Mögliche Gefahren:** Gefahrenbezeichnung entfällt
- Erste-Hilfe-Maßnahmen:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Bei Hautkontakt: Betroffene Stelle mit Seife und viel Wasser waschen
Bei Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lid mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
Bei Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren
- Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**
Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen
Besondere Schutzausrüstung: keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Maßnahmen zur unbeabsichtigten Freisetzung:**
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Umweltschutzmaßnahmen: keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mechanisch aufnehmen
- Handhabung**
Hinweise zum sicheren Umgang: keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- & Explosionsschutz: keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- Lagerung:**
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Temperatur über 35°C vermeiden
Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
Lagerklasse: entfällt
VbF Klasse: entfällt
- Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:**
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: keine weiteren Angaben.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
CAS-Nr. Bezeichnung | % | Art | Wert Einheit: *entfällt*
Allg. Schutz- & Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Atemschutz: nicht erforderlich
Handschutz: Schutzhandschuhe
Augenschutz: nicht erforderlich

Technisches Datenblatt

technical data sheet

3. Technische Daten/ Technical specifications

Physikalische & chemische Eigenschaften:

Form: fest | Farbe: schwarz | Geruch: geruchlos

Zustandsänderung:

	Wert/Bereich	Methode
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	Nicht bestimmt	
Siedepunkt/Siedebereich:	Nicht bestimmt	
Flammpunkt:	>230°C	(Bitumen)
Zündtemperatur:	>230°C	(Bitumen)

Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich

Dichte: ca. 1,88 g/cm³

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: unlöslich

Stabilität & Reaktivität:

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

keine Zersetzung bei bestimmungsmäßiger Verwendung

Gefährliche Reaktionen: keine gefährlichen Reaktionen bekannt

Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt

Kontakt mit organischen Lösungsmitteln und starken Säuren vermeiden

Angaben zur Toxikologie:

Akute Toxizität: keine Reizwirkung auf Haut und Auge

Zusätzliche toxikologische Hinweise: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Angaben zur Ökologie:

Allgemeine Hinweise: nicht wassergefährdend

Hinweise zur Entsorgung:

Produkt: Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigen, z. B. einer geeigneten

Verbrennungsanlage zuführen, EAK 170302

Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Technisches Datenblatt *technical data sheet*

3. Technische Daten/ Technical specifications

Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften

Vorschriften:

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF entfällt

Sonstige Angaben:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.