

# INFRAROTHEIZUNGEN SERIE COMFORT


**COMFORT Infrarot-Wärmewellen-Heizung** - Bei den Heizelementen der Serie COMFORT handelt es sich um besonders hochwertig produzierte Infrarotheizungen.

Das Gehäuse besteht aus 0,6 mm starkem, verzinktem Stahlblech. Durch die Vernietung des Gehäuses auf der Rückseite sind an den Seiten der COMFORT keine Nieten mehr sichtbar.

Das Heizelement ist mit einer mineralbeschichteten Oberfläche oder einer pulverbeschichteten Oberfläche mit Orangenhautoptik lieferbar.

Die Elemente sind sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage geeignet, und werden mit entsprechendem Montagerahmen ausgeliefert.

**Standardfarbe:** weiß - Sonderfarben, **nur bei Mineralbeschichtung**, auf Bestellung. **Anschlusskabel:** 200 cm mit Stecker



## Heizelemente COMFORT, mineralbeschichtet

TYP	Watt	Volt	Schutz-art	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Installation	Stück pro Palette	Artikel Nummer
COMFORT 100-M	100 W	230	IP 44	320 x 320 x 30	2,1	Wand- und Deckenmontage	90	5401332
COMFORT 200-M	200 W			520 x 320 x 30	3,0		60	5401334
COMFORT 300-M	300 W			592 x 592 x 30	6,0		40	5401336
COMFORT 400-M	400 W			1500 x 320 x 30	9,5		30	5401338
COMFORT 450-M	450 W			892 x 592 x 30	9,0		20	5401340
COMFORT 600-M	600 W			1192 x 592 x 30	12,1		20	5401342
COMFORT 750-M	750 W			1192 x 592 x 30	12,6		20	5401344
COMFORT 950-M	950 W			1500 x 592 x 30	14,6		15	5401346

## Heizelemente COMFORT, pulverbeschichtet

TYP	Watt	Volt	Schutz-art	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Installation	Stück pro Palette	Artikel Nummer
COMFORT 100-P	100 W	230	IP 44	320 x 320 x 30	2,0	Wand- und Deckenmontage	90	5401331
COMFORT 200-P	200 W			520 x 320 x 30	2,9		60	5401333
COMFORT 300-P	300 W			592 x 592 x 30	5,7		40	5401335
COMFORT 400-P	400 W			1500 x 320 x 30	9,1		30	5401337
COMFORT 450-P	450 W			892 x 592 x 30	8,6		20	5401339
COMFORT 600-P	600 W			1192 x 592 x 30	11,6		20	5401341
COMFORT 750-P	750 W			1192 x 592 x 30	12,0		20	5401343
COMFORT 950-P	950 W			1500 x 592 x 30	14,0		15	5401345