

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE

seitlicher Kabeleingang – 9-50 polig – großer Innenraum




RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

BESCHREIBUNG


- geeignet für Combination D-SUB Steckverbinder
- großer Innenraum für Crimp-, Hochstrom-, Koaxialkontakte
- Material:
 - Kunststoffhaube schwarz: Polyester, UL 94 V-0
 - Kunststoffhaube metallisiert: ABS, UL 94 V-0
- Befestigung:
 - kurze Schlitzschraube 4-40 UNC oder M3
- als Einzel- oder Mengenpack lieferbar

PRODUKTZEICHNUNG

9-/25-polig



37-/50-polig



No. of pos.	A	B	C	D	E	Ø F
09	32.90	25.00	39.50	41.90	16.40	8.60
15	41.20	33.30	45.50	47.90	16.40	9.40
25	54.90	47.00	52.50	54.90	16.40	13.00
37	71.40	63.50	55.00	57.90	18.80	15.00
50	69.00	61.10	55.00	57.90	19.60	14.90

BESTELLDATEN

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE SCHWARZ		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13419 X
15	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13429 X
25	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13439 X
37	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13449 X
50	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13459 X
09	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14559 X
15	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14569 X
25	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14579 X
37	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14589 X
50	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14599 X

D-SUB KUNSTSTOFFGEHÄUSE METALLISIERT		
Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13519 X
15	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13529 X
25	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13539 X
37	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13549 X
50	kurze Schlitzschraube 4-40 UNC	165 X 13559 X
09	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14659 X
15	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14669 X
25	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14679 X
37	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14689 X
50	kurze Schlitzschraube M3	165 X 14699 X

Auch in Einzelverpackung lieferbar – Für Lieferung in Einzelverpackung (Polybeutel) Artikelnummer am Ende mit „E“ ergänzen.

KABELTÜLLE

Polzahl	Ausführung	Bestellnummer
09/15	Kabeltülle für 9- und 15-polige Haube	795-907600
25/37	Kabeltülle für 25- und 37-polige Haube	795-907700
50	Kabeltülle für 50-polige Haube	795-907800