

Bedienungsanleitung für 2-fach Gartensteckdose mit mechanischer Zeitschaltuhr

Modell: EMP701MT

A. Funktionen

1. 2 Steckdosen, welche durch die eingebaute Zeitschaltuhr zur gleichen Zeit geschaltet werden können.
2. Angeschlossene Geräte werden zu Ihrer gewählten Zeit automatisch ein- und ausgeschaltet.
3. Die kürzeste Einstellzeit beträgt 30 Minuten.
4. Es können 48 Ein-/Aus-Schaltungen pro Tag erfolgen.
5. Diese 2-fach Gartensteckdose eignet sich in idealer Weise für Ihre Gartenbeleuchtung oder Ihre elektrisch betriebenen Gartengeräte.

B. Überblick



Abb. 1

C. Programmeinstellung

- Wenn die Gartensteckdose am Stromnetz angeschlossen ist, dreht sich das Zifferblatt im Uhrzeigersinn. Der Pfeil auf dem Zifferblatt sollte die aktuelle Tageszeit anzeigen.
- Die Zeitschaltuhr aktiviert die angeschlossenen Geräte zu allen Zeiten, bei denen die Kipphebel eingedrückt sind. Bei diesem Modell bedeutet ein eingedrückter Kipphebel 'AN' und

Kipphebel nach oben bedeutet 'Aus'. Stellen Sie sicher, dass alle Segmente vor der Programmierung nach oben gezogen sind. Wählen Sie einen Zeitraum (oder Zeiträume), zu dem angeschlossene Geräte eingeschaltet werden sollen, indem alle hierfür notwendigen Segmente nach unten eingedrückt werden. Jeder Kipphebel steht hierbei für 30 Minuten, 2 Kipphebel stehen für 1 Stunde. Soll z.B. die Zeitschaltuhr die angeschlossenen Geräte von 22.00 Uhr bis 02.00 Uhr einschalten dann drücken Sie alle Kipphebel von 22.00 Uhr bis 02.00 Uhr nach unten. Möglicherweise müssen Sie das Zifferblatt im Uhrzeigersinn drehen, um die gewünschten Segmente drücken zu können.

D. Sicherheitshinweise

1. Bitte sicherheitshalber vor dem Anschluss an das Stromnetz das Gerät mittels der Kipphebel im ausgeschalteten Zustand belassen.
2. Geräte, die mit der Gartensteckdose verbunden werden, dürfen auf keinen Fall höhere Spannungsdaten aufweisen, als jene die unter "technische Details" aufgeführt sind.
3. Niemals das Gerät bei Kontakt zum Stromnetz reinigen.
4. Stecken Sie den Stecker vollständig in einer Schutzkontaktsteckdose.
5. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
6. Das Gerät darf nicht überlastet werden, bitte die technischen Daten beachten.
7. Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
8. Ist das angeschlossene Kabel beschädigt darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.
9. Nicht hintereinander stecken
10. Nicht abgedeckt betreiben
11. Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker

E. Technische Daten

1. Spannung : 230V~, 50Hz, 16A, 3680W
2. Kabel : H07RN-F, 3G1.5mm², 1.5m
3. Schutzklasse : IP44, Fremdkörper- und Spritzwassergeschützt

F. Hersteller



Everflourish Electrical Co., Ltd.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China
