

Suche

Home

- Niettechnik / Mechanische Bauteile
- Kontaktteile für Printplatten / Lötanschlüsse
- Kabelanschlüsse / Lötfreie Verbindungen
  - Flachstecker schraubbar
  - und schweisssbar
  - Steckhülsen und Rundsteckhülsen
    - Steckhülsen und Flachstecker 2,8 mm
    - Steckverteiler 2,8 mm
    - Steckhülsen und Flachstecker isoliert 2,8 mm
    - Steckhülsen Band 2,8 mm
    - Steckhülsen und Flachstecker 4,8 mm
    - Steckverteiler 4,8 mm
    - Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm
    - Steckhülsen Band 4,8 mm
    - Steckhülsen und Flachstecker 6,3 mm
    - Steckverteiler 6,3 mm
    - Steckhülsen und Flachstecker isoliert 6,3 mm
    - Steckhülsen Band 6,3 mm
    - Isoliertüllen für Steckhülsen
      - für 2,8 mm
      - für 4,8 mm
      - für 6,3 mm
      - spezial
      - Schutzkappen für Flachstecker
    - Steckhülsen 7,7 mm
    - teilsoliert PVC mit Stützhülse
    - Steckhülsen 9,5 mm
    - Steckhülsen isoliert 9,5 mm
    - Abzweigklemmen IDC
    - Rundstecker isoliert
    - Rundsteckhülsen und Rundstecker ohne Isolation
    - Schrumpfschläuche
    - Schrumpfschläuche in Boxen
    - Aderendhülsen unisoliert
    - Aderendhülsen isoliert
    - Kabelschuhe und Kabelverbinder
    - Dosen und Sortimente
    - Bandware
    - Erdschlüsse mit Blindnieten
  - Handwerkzeuge / Pressen und Zubehör
  - Neuheiten
  - Ausverkauf
  - Kundenspez. Teile
  - Verkauf
  - Impressum
  - ISO-Zertifikat
  - VOGT Homepage

Neuheiten


Ausverkauf

**Steckhülsen und Rundsteckhülsen / Isoliertüllen für Steckhülsen / für 4,8 mm /**


**3936 Z/1 PA66V2 4.8/1 - Detailinformation**

<b>Artikelnummer</b>	3936z1pa
<b>Artikelbezeichnung</b>	Tüllen
<b>Werkstoff</b>	Polyamid
<b>Nettogewicht kg/1000</b>	.001
<b>RoHS konform</b>	ja
<b>AWG</b>	20-18
<b>mm<sup>2</sup></b>	0.5-1
<b>Grösse</b>	4.8 mm
<b>für Stecker</b>	3807z05
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V2
<b>UL94</b>	
<b>Hinweis</b>	Für diesen Artikel sind keine Verarbeitungswerkzeuge lieferbar.
<b>Werkzeuge</b>	
<b>3D Daten</b>	
<b>Preis</b>	Preise in Euro anzeigen
ab 500 Stk.	14.20 CHF/100 Stk.
ab 1000 Stk.	10.70 CHF/100 Stk.
ab 2000 Stk.	8.95 CHF/100 Stk.
ab 5000 Stk.	7.95 CHF/100 Stk.
ab 10000 Stk.	7.20 CHF/100 Stk.


**Artikelbild**



**3D-Bild**



**Anwendungsbild**



**In den Warenkorb**

Sie finden Ihr Produkt nicht? Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. [Kontakt](#)  
Preisänderungen und Verfügbarkeit sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

Im Warenkorb:  
Der Warenkorb ist leer  
Total: 0.00

Benutzername:   
Passwort:

**ANMELDEN**

**NEUER KUNDE?**

**PASSWORT VERGESSEN?**

[Newsletter abonnieren](#)

**Vogt AG Verbindungstechnik**  
Duschletenstrasse 2-4  
CH-4654 Lostorf  
Tel. +41 62 285 75 75  
Fax +41 62 285 74 74  
[info\(at\)vogt.ch](mailto:info(at)vogt.ch)  
[www.vogt.ch](http://www.vogt.ch)