

Suche

Home

- Niettechnik / Mechanische Bauteile
- Kontaktteile für Printplatten / Lötanschlüsse
- Kabelanschlüsse / Lötfreie Verbindungen
- Flachstecker schraubbar
- und schweisbar
- Steckhülsen und Rundsteckhülsen
- Steckhülsen und Flachstecker
  - 2,8 mm
  - DIN 46247 Teil 1
  - DIN 46340 Teil 1
  - gerollt
  - abgewinkelt
  - gebogen
  - Steckverteiler
- 2,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 2,8 mm
- Steckhülsen Band 2,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker
  - 4,8 mm
  - Steckverteiler
- 4,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm
- Steckhülsen Band 4,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker
  - 6,3 mm
  - Steckverteiler
- 6,3 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 6,3 mm
- Steckhülsen Band 6,3 mm
- Isoliertüllen für Steckhülsen
- Steckhülsen
- 7,7 mm
- teilsoliert PVC
- mit Stützhülse
- Steckhülsen
- 9,5 mm
- Steckhülsen isoliert 9,5 mm
- Abzweigklemmen IDC
- Rundstecker isoliert
- Rundsteckhülsen und Rundstecker ohne Isolation
- Schrumpfschläuche
- Schrumpfschläuche in Boxen
- Aderendhülsen unisoliert
- Aderendhülsen isoliert
- Kabelschuhe und Kabelverbinder
- Dosen und Sortimente
- Bandware
- Erdanschlüsse mit Blindnieten
- Handwerkzeuge / Pressen und Zubehör
- Neuheiten
- Ausverkauf
- Kundenspez. Teile
- Verkauf
- Impressum
- ISO-Zertifikat
- VOGT Homepage

Neuheiten


Ausverkauf

**Steckhülsen und Rundsteckhülsen / Steckhülsen und Flachstecker**  
**2,8 mm / DIN 46340 Teil 1 /**

**3769 H/0.8 Ms blank 2.8/1 - Detailinformation**

<b>Artikelnummer</b>	3769h08.60
<b>Artikelbezeichnung</b>	Flachsteckhülsen
<b>Werkstoff</b>	Messing
<b>Oberfläche</b>	blank
<b>Nettogewicht kg/1000</b>	.227
<b>RoHS konform</b>	ja
<b>Grösse</b>	2.8 x 0.8
<b>AWG</b>	20-18
<b>mm<sup>2</sup></b>	0.5-1
<b>L1 mm</b>	14.4
<b>L2 mm</b>	6.3
<b>L3 mm</b>	5.6
<b>A1 mm</b>	5.8
<b>A2 mm</b>	2.7
<b>S mm</b>	0.25
<b>Zubehör</b>	3931h1pa
<b>3D Daten</b>	


**Artikelbild**



**3D-Bild**



**Anwendungsbild**



**Preis** Preise in Euro anzeigen

ab 500 Stk.	10.20 CHF/100 Stk.
ab 1000 Stk.	6.70 CHF/100 Stk.
ab 2000 Stk.	4.95 CHF/100 Stk.
ab 5000 Stk.	3.95 CHF/100 Stk.
ab 10000 Stk.	3.20 CHF/100 Stk.

[In den Warenkorb](#)

Sie finden Ihr Produkt nicht? Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. [Kontakt](#)

Preisänderungen und Verfügbarkeit sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

Im Warenkorb:

Der Warenkorb ist leer  
 Total: 0.00

Benutzername:

Passwort:

**ANMELDEN**

**NEUER KUNDE?**

**PASSWORT VERGESSEN?**

[Newsletter abonnieren](#)

**Vogt AG Verbindungstechnik**

Duschletenstrasse 2-4  
 CH-4654 Lostorf  
 Tel. +41 62 285 75 75  
 Fax +41 62 285 74 74  
[info\(at\)vogt.ch](mailto:info(at)vogt.ch)  
[www.vogt.ch](http://www.vogt.ch)