

INFRAROTHEIZUNGEN SERIE EXCLUSIVE

EXCLUSIVE Infrarot-Wärmewellen-Heizung - Bei den Heizelementen der Serie EXCLUSIVE handelt es sich um besonders hochwertig produzierte Infrarotheizungen.

Das Gehäuse besteht aus 1mm starkem, verzinktem Stahlblech. Dadurch wird das Heizelement besonders stabil und verwindungssteif. Durch die Vernietung des Gehäuses auf der Rückseite sind an den Seiten der EXCLUSIVE keine Nieten mehr sichtbar.

Das Heizelement ist mit einer mineralbeschichteten Oberfläche oder einer pulverbeschichteten Oberfläche mit Hammerschlageffekt lieferbar.

Die Elemente sind sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage geeignet, und werden mit entsprechendem Montagerahmen ausgeliefert.

Standardfarbe: weiß - Sonderfarben, **nur bei Mineralbeschichtung**, auf Bestellung. **Anschlusskabel:** 200 cm mit Stecker



Heizelemente EXCLUSIVE, mineralbeschichtet

TYP	Watt	Volt	Schutzart	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Installation	Stück pro Palette	Artikel Nummer
EXCLUSIVE 200-M	200 W	230	IP 44	520 x 320 x 15	4,5	Wand- und Deckenmontage	50	5401327
EXCLUSIVE 300-M	300 W			592 x 592 x 15	9,3		40	5401317
EXCLUSIVE 450-M	450 W			892 x 592 x 15	13,4		20	5401319
EXCLUSIVE 600-M	600 W			1192 x 592 x 15	17,6		20	5401321
EXCLUSIVE 750-M	750 W			1192 x 592 x 15	17,6		20	5401323
EXCLUSIVE 950-M	950 W			1500 x 592 x 15	21,8		15	5401325



Heizelemente EXCLUSIVE, pulverbeschichtet

TYP	Watt	Volt	Schutzart	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Installation	Stück pro Palette	Artikel Nummer
EXCLUSIVE 200-P	200 W	230	IP 44	520 x 320 x 15	4,5	Wand- und Deckenmontage	50	5401328
EXCLUSIVE 300-P	300 W			592 x 592 x 15	9,3		40	5401318
EXCLUSIVE 450-P	450 W			892 x 592 x 15	13,4		20	5401320
EXCLUSIVE 600-P	600 W			1192 x 592 x 15	17,6		20	5401322
EXCLUSIVE 750-P	750 W			1192 x 592 x 15	17,6		20	5401324
EXCLUSIVE 950-P	950 W			1500 x 592 x 15	21,8		15	5401326



Heizsäule EXCLUSIVE, mineralbeschichtet

Infrarot-Heizsäule zur Wandmontage oder zur Aufstellung auf dem Boden.

Exklusives Design-Heizelement zur Beheizung von Wohn- und Geschäftsräumen, durch das Montieren übereinander erweiterbar.

Beim Aufstellung auf dem Boden, empfiehlt es sich, das Element an den oberen Haltepunkten zu befestigen, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

Die Lieferung erfolgt mit 2m Anschlusskabel mit Stecker, Farbe weiß.

TYP	Watt	Volt	Schutzart	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)	Installation	Stück pro Palette	Artikel Nummer
Säule EXCLUSIVE	600 W	230	IP 20	1200 x 400 x 160	11,6	Wand- und Stand	10	5401306