

Suche

Home

- Niettechnik / Mechanische Bauteile
- Kontaktteile für Printplatten / Lötanschlüsse
- Kabelanschlüsse / Lötfreie Verbindungen
- Flachstecker schraubbar
- und schweisbar
- Steckhülsen und Rundsteckhülsen
- Steckhülsen und Flachstecker 2,8 mm
- Steckverteiler 2,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 2,8 mm
- Steckhülsen Band 2,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker 4,8 mm
- Steckverteiler 4,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm
- Steckhülsen Band 4,8 mm
- Steckhülsen und Flachstecker 6,3 mm
- DIN 46247 Teil 3
- DIN 46340 Teil 3
- Crimp vorgerollt
- Flachstecker DIN 46248 Teil 3
- abgewinkelt
- schraubbar
- Steckverteiler 6,3 mm
- Steckhülsen und Flachstecker isoliert 6,3 mm
- Steckhülsen Band 6,3 mm
- Isolierfüllen für Steckhülsen
- Steckhülsen 7,7 mm
- teilisoliert PVC
- mit Stützhülse
- Steckhülsen 9,5 mm
- Steckhülsen isoliert 9,5 mm
- Abzweigklemmen IDC
- Rundstecker isoliert
- Rundsteckhülsen und Rundstecker ohne Isolation
- Schrumpfschläuche
- Schrumpfschläuche in Boxen
- Aderendhülsen unisoliert
- Aderendhülsen isoliert
- Kabelschuhe und Kabelverbinder
- Dosen und Sortimente
- Bandware
- Erdanschlüsse mit Blindnieten
- Handwerkzeuge / Pressen und Zubehör
- Neuheiten
- Ausverkauf
- Kundenspez. Teile
- Verkauf
- Impressum
- ISO-Zertifikat
- VOGT Homepage

Neuheiten


Ausverkauf

Steckhülsen und Rundsteckhülsen / Steckhülsen und Flachstecker 6,3 mm / DIN 46340 Teil 3 /

3831 H/0.8 Ms blank 6.3/1 - Detailinformation

Artikelnummer	3831h08.60
Artikelbezeichnung	Flachsteckhülsen
Werkstoff	Messing
Oberfläche	blank
Nettogewicht kg/1000	.714
RoHS konform	ja
Grösse	6.3 x 0.8
AWG	20-18
mm²	0.5-1
L1 mm	19
L2 mm	7.4
L3 mm	7.1
A1 mm	8.5
A2 mm	4
S mm	0.4
Zubehör	3938h1pa 3938h2pa 3938h4pa

Artikelbild



3D-Bild



3D Daten


Preis	Preise in Euro anzeigen
ab 500 Stk.	11.30 CHF/100 Stk.
ab 1000 Stk.	7.80 CHF/100 Stk.
ab 2000 Stk.	6.05 CHF/100 Stk.
ab 5000 Stk.	5.05 CHF/100 Stk.
ab 10000 Stk.	4.30 CHF/100 Stk.

In den Warenkorb

Sie finden Ihr Produkt nicht? Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. [Kontakt](#)

Preisänderungen und Verfügbarkeit sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

Anwendungsbild



Im Warenkorb:
Der Warenkorb ist leer
Total: 0.00

Benutzername:
 Passwort:

ANMELDEN

NEUER KUNDE?

PASSWORT VERGESSEN?

Newsletter abonnieren

Vogt AG Verbindungstechnik
 Duschletenstrasse 2-4
 CH-4654 Lostorf
 Tel. +41 62 285 75 75
 Fax +41 62 285 74 74
[info\(at\)vogt.ch](mailto:info(at)vogt.ch)
www.vogt.ch