

HYLOMAR®

Hylomar®

Universaldichtmasse das ORIGINAL

M

- Dauerplastische Dichtmasse.
- Temperaturbereich -50°C bis $+250^{\circ}\text{C}$.
- Beständig gegen Kraftstoffe, Öle, Kühlmittel und Gase.
- Weltweit seit über 40 Jahren von Originalausrüstern spezifiziert.
- Hylomar Ltd - Der EINZIGE Hersteller von Hylomar®.



HYLOMAR®








Hylomar®

Universaldichtmasse das ORIGINAL

- Einfach zu verwenden.
- Unbegrenzte Montagezeit.
- Leichte Demontage der mit Hylomar abgedichteten Komponenten.
- Verwendung an Metall-Metall-Dichtflächen anstelle herkömmlicher vorgeformter Dichtungen.
- Verwendung als Dichtungsschicht zur Verbesserung der Dichtleistung der Dichtung und zur leichteren Ausrichtung der Dichtung während der Montage.
- Verwendung als nicht aushärtendes Gewindedichtmittel.
- Beständig gegen Vibrationen.
- Zugelassen für den Einsatz in den folgenden Industrien: Kfz-Motoren, Getriebe, Motorradmotoren, Stromerzeugung, Elektromotoren, Pumpenherstellung, Ventilherstellung, Raffinerien, Industriekühler, Traktoren, Chemie, Bergbau, Schiffsmotoren, Eisenbahn, Papier- und Verpackungsmaschinen und Verteidigung (nicht Luft- und Raumfahrt).
- Hylomar-Produkte für Luft- und Raumfahrtanwendungen sind entweder Hylomar Aerograde oder Aerograde Ultra.



Hylomar M ist in den folgenden Gebindegrößen verfügbar:

						
40ml TUBE auf Blisterkarte 12 Stück pro Verpackungseinheit	80ml TUBE 10 Stück pro Verpackungseinheit	200ml SPRAY 12 Stück pro Verpackungseinheit	200ml AUTOPRESS 12 Stück pro Verpackungseinheit	250ml PINSELE-DOSE 12 Stück pro Verpackungseinheit	300ml KARTUSCHE 12 Stück pro Verpackungseinheit	1000ml DOSE 10 Stück pro Verpackungseinheit

Hylomar Limited
Der EINZIGE Hersteller von Hylomar M

Hylomar GmbH
Talstraße 106, 41516 Grevenbroich, Deutschland
T: +49 (0) 2182 570 8971 F: +49 (0) 2182 570 8970
Website: www.hylomar.de Email: info@hylomar.de