

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX	07.11.2014

Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
 Große, variable Klemmbereiche
 Einfache Installation
 Dauerhafter Vibrationsschutz
 Optimale Zugentlastung



Gute chemische Beständigkeit



Großer Klemmbereich



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Info

Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX

Die Marke für universelle Kabeleinführung nach dem Prinzip: schnell fixiert, zentriert und hermetisch abgedichtet

Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau

Automatisierungstechnik

Meß-, Regel- u. Elektrotechnik

Klimatechnik

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

Bemerkung

Zum Nachfüllen stehen Ihnen Standard Verpackungseinheiten zur Verfügung

Produkteigenschaften

Optimale Ordnung in der praktischen SORTIMO® T-BOXX

Kleine Verpackungseinheit, große Vielfalt

Koffer aus leichtem und robustem, stoß- und schlagfesten Polypropylen

Zwei robuste Verschlüsse - ideal für den Montageinsatz z.B. auf der Baustelle

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO214996DE.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX	07.11.2014

Lieferumfang

Lieferung in SORTIMO® T-BOXX
 Inklusive Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
 Montageanleitung
 50 Stk SKINTOP® ST-M M12
 Art.Nr. 53111400
 50 Stk SKINTOP® ST-M M16
 Art.Nr. 53111410
 40 Stk SKINTOP® ST-M M20
 Art.Nr. 53111420
 25 Stk SKINTOP® ST-M M25
 Art.Nr. 53111430
 9 Stk SKINTOP® ST-M M32
 Art.Nr. 53111440

Hinweis

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar. Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Achtung:	Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21
Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Körper: Polyamid Dichtung: CR
Prüfungen:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Schutzart:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Temperaturbereich:	dynamisch: -20°C bis +100°C statisch: -40°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO214996DE.pdf	2 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp
GmbH

PRODUKTINFORMATION



LAPP GROUP

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

07.11.2014

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm
53110030	SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX	-

Produkt Management

Dokument: LAPP_PRO214996DE.pdf

3 / 3