

# Netatmo Thermostat with App for iPhone, Smartphone, dt.

## HERSTELLER:

Netatmo

## ARTIKELNUMMER:

NE1004ZZ

## HERSTELLER NR. | EAN:

NTH01-DE-EC | 03700730500258



## Netatmo Thermostat with App for iPhone, Smartphone, dt.

---

Der Thermostat für zu Hause und unterwegs per Smartphone. Die App ist kompatibel mit iOS, Android und Windows Phones.

Mit dem Netatmo-Thermostat können Sie die Temperatur Ihrer Heizung auf Distanz steuern - vom Bett oder vom anderen Ende der Welt aus.

Der Thermostat steuert die Grundtemperatur des Hauses / der Wohnung.

### Intelligente Heizung:

Der Thermostat erstellt ein Programm, das Ihre Gewohnheiten berücksichtigt. Dank der Auto-Adapt® by Netatmo Funktion, verlegt der Thermostat den Anfang der Heizphase je nach Isolierung Ihres Hauses und Außentemperatur vor. So haben Sie im richtigen Moment die gewünschte Temperatur.

### Links zu Installations-Videos:

Ersetzen eines Kabelthermostat. <http://www.youtube.com/watch?v=UTo3Brfkyxk>

Ersetzen eines Thermostat ohne Kabel: <http://www.youtube.com/watch?v=SCjSQyQFyf8>

Installation: <http://www.youtube.com/watch?v=z7Kg76oAQRs>



# Netatmo Thermostat with App for iPhone, Smartphone, dt.

Installation Hinweise auf Netatmo Website:

<https://www.netatmo.com/de-DE/product/installation/thermostat>

Sensoren & Messungen:

Temperatur Messbereich: 0 °C bis 50 °C

Toleranz: +- 0,5 °C

Temperatur (Einstellung):

Regulierungsbereich: 7 °C bis 30 °C, Inkrement: 0,5 °C

Eigenschaften des Drahtlosenbetriebs:

Kompatibel mit Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz).

Sicherheitsstandards: Offen/WEP/WPA/WPA2-Personal (Verschlüsselung: TKIP und AES).

Wireless-Verbindung zwischen den Modulen: Reichweite 100 m

Installation:

Kompatibel mit Heizkesseln für Gas, Öl und Holz

Ersetzt den Thermostat (Wandanbringung oder drahtlos) oder kann neu installiert werden.

Schaltstrom: max. 4 A

Schaltspannung: max. 250 V Wechselstrom

Schaltleistung: max. 120 W

Packungsinhalt:

1 Thermostat (83 x 83 x 22 mm) mit E-Paper-Display: Spart Energie, längere Batteriedauer, optimal ablesbar

Gehäuse aus Plexiglas

5 austauschbare Farbrahmen enthalten

1 mobile Halterung

1 Relais

1 Adapter für den Heizkessel

1 Adapter für den Netzanschluss

1 Wandplatte

1 USB-Kabel

5 Farbaufkleber

3 AAA-Batterien

4 Schrauben mit Dübeln

